



# MH-Sc

## MH 100W/640 E27 CL 1SL/24

Sodium Scandium Metal Halide Lamps consisting of a gasfilled glass bulb, which alternatively are clear or internal coated, and a quartz discharge tube (DT).


### Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	E27
Posizione di funzionamento	H [Pendente o base rivolta verso l'alto (BU)]
Vita al 50% di guasti (Nom)	10.000 ore
Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	640 [CCT of 4000K]
Designazione colore	Bianco freddo (CW)
Coordinata Y cromaticità (Nom)	375
Coordinata cromatica Y (Nom)	385
Temperatura del colore correlata	4200 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	92 lm/W
Indice di resa cromatica (CRI)	65
Funzionamento e parte elettrica	
Consumo energetico	105 W
Tensione (Nom)	100 V
Tensione (Nom)	100 V
Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	No

Meccanica e corpo	
Finitura lampadina	Trasparente
Forma lampadina	ED55 [ED 55 mm]
Approvazione e applicazione	
Contenuto di mercurio (Hg) (Nom)	10,2 mg
Consumo energetico kWh/1000 h	110 kWh
Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	MH 100W/640 E27 CL 1SL/24
Nome completo prodotto	MH 100W/640 E27 CL 1SL/24
Full EOC	871150021157600
Descrizione codice locale	MH100/E27/640
Codice d'ordine	21157600
Codice materiale (12NC)	928484500092
Codice locale	MH100/E27/640
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8711500211576
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	24
EAN/UPC - Case	8711500211583



# MH-NaSc

## Disegno tecnico



Product	D (max)	L (min)	C (max)
MH 100W/640 E27 CL 1SL/24	56 mm	83 mm	141 mm

## Durata



Life Expectancy Diagram - MH 100W/640 E27 CL 1SL/24

Lumen Maintenance Diagram - MH 100W/640 E27 CL 1SL/24

