



Eco passport

MH-NaSc

MH 150W/640 E27 CL 1SL/24



Năng lượng

- Công suất (Định mức) (Danh định) : 150.0 W
- Hiệu suất chiếu sáng (Định mức) (Danh định) : 90 lm/W
- Có thể điều chỉnh độ sáng : Không



Vật liệu

- Hàm lượng thủy ngân (Hg) (Danh định) : 11 mg



Tuổi thọ

- Tuổi thọ đến khi hỏng 20% (Danh định) : 5000 h
- Tuổi thọ đến khi hỏng 5% (Danh định) : 2000 h
- Tuổi thọ đến khi hỏng 50% (Danh định) : 10000 h