



# SON-T

## SON-T 150W E E40 1SL

Lámpara de sodio de alta presión con lamparita exterior tubular transparente

### Advertencias y seguridad

- El dispositivo de control debe contar con protección de fin de la vida útil (IEC60662, IEC 62035)
- Es muy poco probable que si se rompe una lámpara, esto tenga un efecto sobre tu salud. Si se rompe una lámpara, ventila la habitación durante 30 minutos y retirá las partes, preferiblemente con guantes. Colocalas en una bolsa de plástico sellada y llevála a las instalaciones para reciclado de deshechos de tu zona. No uses aspiradora.


### Datos del producto

| Información general                      |                                        |
|------------------------------------------|----------------------------------------|
| Tapa-base                                | E40                                    |
| Posición de funcionamiento               | UNIVERSAL [Cualquiera o Universal (U)] |
| Vida útil para fallas del 50 % (nominal) | 28.000 hora(s)                         |
| Información técnica sobre la luz         |                                        |
| Código de color                          | 220 [CCT of 2000K]                     |
| Temperatura de color correlacionada      | 2000 K                                 |
| Eficacia lumínica (promedio) (nominal)   | 98 lm/W                                |
| Índice de producción de color (IRC)      | -                                      |
| Longitud de arco O (nominal)             | 58 mm                                  |
| Operación y aspectos eléctricos          |                                        |
| Consumo de energía                       | 153 W                                  |
| Voltaje (nominal)                        | 100 V                                  |
| Voltaje (nominal)                        | 100 V                                  |
| Controles y atenuación                   |                                        |
| Regulable                                | Sí                                     |

| Mecánica y carcasa                   |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| Acabado de la luz                    | Transpar.            |
| Forma del foco                       | T46 [T 46 mm]        |
| Aprobación y aplicación              |                      |
| Contenido de mercurio (Hg) (nominal) | 20,4 mg              |
| Consumo de energía kWh/1000 h        | 162 kWh              |
| Información del producto             |                      |
| Nombre del producto del pedido       | SON-T 150W E E40 1SL |
| Nombre del producto completo         | SON-T 150W E E40 1SL |
| Full EOC                             | 872790090671400      |
| Código del pedido                    | 928487100097         |
| N.º de material (12NC)               | 928487100097         |
| Numerador SAP: cantidad por paquete  | 1                    |
| EAN/UPC: producto/caja               | 8727900906714        |
| Numerador: paquetes por caja externa | 12                   |
| EAN/UPC - Caja                       | 8727900906721        |



SON-T

Plano de dimensiones



| Product              | D (max) | O     | L      | C (max) |
|----------------------|---------|-------|--------|---------|
| SON-T 150W E E40 1SL | 47 mm   | 58 mm | 132 mm | 209 mm  |



Datos fotométricos



Light Distribution Diagram - SON-T 150W E E40 1SL

Spectral Power Distribution Colour - SON-T 150W E E40 1SL

Lifetime



Life Expectancy Diagram - SON-T 150W E E40 1SL

Lumen Maintenance Diagram - SON-T 150W E E40 1SL

