



MASTERColour CDM MW Eco

MASTERColour MW eco MASTERColour CDM-EP MW eco 230W/840 E40

Lampes à halogénure métallisé à brûleur céramique pourvues d'une ampoule extérieure tubulaire ou ellipsoïdale transparente, faites sur mesure pour remplacer et surpasser les lampes à halogénure métallisé à brûleur à quartz sur les appareillages actuels.

Mises en garde et sécurité

- Pour une utilisation avec un appareillage de contrôle conçu pour les lampes à vapeur de mercure haute pression ou de sodium haute pression avec amorceur externe
- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. N'utilisez pas d'aspirateur.
- Temps de réamorçage à chaud jusqu'à 15 minutes ; les amorceurs T15 sont dès lors conseillés.

Données du produit

Informations générales	
Culot	E40 [E40]
Position de fonctionnement	UNIVERSEL [Libre ou universelle (U)]
Durée de vie à 50 % de mortalité (nom.)	20.000 h
Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	840 [CCT of 4000K]
Flux lumineux (min.)	18.900 lm
Désignation de la couleur	Blanc froid (CW)
Coordonnée chromatique X	379
Coordonnée chromatique Y	380

Température de couleur corrélée (nom.)	4000 K
Efficacité lumineuse (nominale) (min.)	84 lm/W
Efficacité lumineuse (nominale)	93 lm/W
Indice de rendu de couleur (IRC)	87
Fonctionnement et électricité	
Consommation électrique	225 W
Tension (nom.)	123 V
Tension (nom.)	123 V

MASTERColour CDM MW Eco

Mécanique et boîtier

Finition ampoule	Transparent
Matériaux des lampes	Verre trempé
Forme de la lampe	B90 [B 90 mm]

Approbation et application


Classe d'efficacité énergétique	F
Taux de mercure (Hg) (nom.)	27 mg
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	248 kWh

Données du produit

Nom du produit de la commande	MSTColour CDM-EP MW eco 230W/840 E40 CL
-------------------------------	--

Nom de produit complet	MASTERColour MW eco MASTERColour CDM-EP MW eco 230W/840 E40
Code EOC	871869673479700
Code de commande	73479700
Code 12NC	928495309891
Code de commande local	CDMEP-MW230W
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8718696734797
Conditionnement par carton	12
Codes EAN/UPC – Boîte	8718696734803

Schéma dimensionnel



Product	D (max)	C (max)
MSTColour CDM-EP MW eco 230W/840 E40 CL	91 mm	215 mm

