



# MASTERColour CDM MW Eco

## MASTERColour MW eco MASTERColour CDM-EP MW eco 230W/840 E40

Ceramiczne lampy metalohalogenkowe z przezroczystymi lub opalizowanymi elipsoidalnymi bańkami, zastępują kwarcowe lampy metalohalogenkowe bez konieczności wymiany stateczników.

### Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Stosować w połączeniu ze statecznikami dla wysokoprężnych lamp rtęciowych lub sodowych z zewnętrznym zapłonikiem
- Jest bardzo mało prawdopodobne, by stłuczenie lampy mogło jakkolwiek zagrażać zdrowiu użytkownika. W przypadku stłuczenia lampy należy wietrzyć pomieszczenie przez mniej więcej 30 minut oraz usunąć odłamki (dobrze jest użyć do tego rękawiczek). Odłamki należy spakować do plastikowej torby i zanieść do punktu recyklingu. Nie stosować odkurzaczy workowych.
- Ponowny zapłon na gorąco może wystąpić do 15 minut

### Dane produktu

| Informacje ogólne                      |                                           |
|----------------------------------------|-------------------------------------------|
| Podstawa-nasadka                       | E40 [E40]                                 |
| Pozycja robocza                        | UNIWERSALNE [Dowolne lub Uniwersalne (U)] |
| Trwałość do przygaśnięcia do 50% (Nom) | 20 000 h                                  |
| Dane techniczne oświetlenia            |                                           |
| Kod barwy                              | 840 [CCT of 4000K]                        |
| Strumień świetlny (Min)                | 18 900 lm                                 |
| Oznaczenie koloru                      | Chłodny biały (CW)                        |
| Współrzędna Chromatyczności X (Nom)    | 379                                       |
| Współrzędna Chromatyczności Y (Nom)    | 380                                       |
| Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)  | 4000 K                                    |


| Skuteczność świetlna (znamionowa) (Min) | 84 lm/W       |
|-----------------------------------------|---------------|
| Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom) | 93 lm/W       |
| Wskaźnik oddawania barw (CRI)           | 87            |
| Eksploatacja i połączenie elektryczne   |               |
| Zużycie energii                         | 225 W         |
| Napięcie (Nom)                          | 123 V         |
| Napięcie (Nom)                          | 123 V         |
| Mechanika i korpus                      |               |
| Wykończenie żarówki                     | Przezroczyste |
| Materiał żarówki                        | Szkoło twarde |

## MASTERColour CDM MW Eco

|                                           |                                                             |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Kształt bańki                             | B90 [B 90 mm]                                               |
| <b>Certyfikaty i zastosowania</b>         |                                                             |
| Klasa Efektywności Energetycznej          | F                                                           |
| Zawartość rtęci (Hg) (Nom)                | 27 mg                                                       |
| Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h | 248 kWh                                                     |
| <b>Dane techniczne produktu</b>           |                                                             |
| Nazwa produktu na zamówieniu              | MSTColour CDM-EP MW eco 230W/840 E40 CL                     |
| Pełna nazwa produktu                      | MASTERColour MW eco MASTERColour CDM-EP MW eco 230W/840 E40 |

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| Full EOC                        | 871869673479700 |
| Kod zamówienia                  | 73479700        |
| Materiał Nr (12NC)              | 928495309891    |
| Numerator - Quantity Per Pack   | 1               |
| EAN/UPC - Produkt/opakowanie    | 8718696734797   |
| Numerator - Packs per outer box | 12              |
| EAN/UPC - Opakowanie            | 8718696734803   |

### Rysunki techniczne



| Product                                 | D (max) | C (max) |
|-----------------------------------------|---------|---------|
| MSTColour CDM-EP MW eco 230W/840 E40 CL | 91 mm   | 215 mm  |

