



# MASTERColour CDM MW Eco

## MASTERColour MW eco MASTERColour CDM-EP MW eco 360W/840 E40

Keramische Metallhalogendampflampen mit durchsichtigen, röhrenförmigen oder beschichteten, ellipsenförmigen Außenkolben, welche speziell zum Ersetzen und Übertreffen von Metallhalogendampflampen mit Quarzbrenner ohne Vorschaltgerätewechsel entwickelt wurden

### Hinweise

- Auch bei Tests nur in vollständig geschlossener Leuchte verwenden (IEC61167, IEC62035, IEC60598), Ausnahme davon bilden die CDM-EP Lampen, welche wegen des Splitterschutzes auch in offenen Leuchten betrieben werden können.
- Bei Lampenbrüchen muss die Leuchte die heißen Lampenteile aufnehmen können
- Zur Nutzung mit Vorschaltgeräten für Hochdruck-Quecksilberdampflampen oder Hochdruck-Natriumdampflampen mit externem Zündgerät entwickelt
- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in einen verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Verwenden Sie keinen Staubsauger.
- Die Zeit für einen Warmneustart kann bis zu 15 Minuten betragen, daher werden T15 Zündgeräte empfohlen.

### Produkt Daten

Allgemeine Informationen		Farbkoordinate X (Nom)		386
Socket	E40 [E40]	Farbkoordinate Y (nom.)		395
Betriebsstellung	UNIVERSAL [Beliebig oder universal (U)]	Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)		4000 K
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	20.000 Stunde(n)	Bemessungslichtausbeute (min.)		83 lm/W
Lichttechnische Daten		Nennlichtausbeute (nom.)		93 lm/W
Farbcode	840 [CCT of 4000K]	Farbwiedergabeindex (CRI)		90
Lichtfarbe	Kaltweiß (CW)			

# MASTERColour CDM MW Eco

## Betrieb und Elektrik

Energieverbrauch	356 W
Spannung (Nom)	118 V
Spannung (Nom)	118 V

## Mechanik und Gehäuse

Kolbenausführung	Klar
Kolbenmaterial	Hartglas
Kolbenform	BD120 [BD 120 mm]


## Genehmigung und Anwendung

Energieeffizienzklasse	F
Quecksilbergehalt (Nom)	44,6 mg
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	392 kWh

## Produktdaten

Bestell-Produktname	MSTColour CDM-EP MW eco 360W/840 E40 CL
Gesamtbezeichnung des Produkts	MASTERColour MW eco MASTERColour CDM-EP MW eco 360W/840 E40
Gesamt-Produktcode	871869673481000
Bestellcode	73481000
Material-Nr. (12NC)	928495409891
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718696734810
Zähler - Pakete pro Außenkarton	6
EAN Umverpackung	8718696734827

## Abmessungsskizzen



Product	D (max)	C (max)
MSTColour CDM-EP MW eco 360W/840 E40 CL	121 mm	290 mm

