



MASTERColour CDM MW Eco

MASTERColour MW eco MASTERColour CDM-EP MW eco 360W/840 E40

Lampade ad alogenuri metallici in ceramica con bulbo esterno tubolare trasparente o ellissoidale rivestito, appositamente concepite per sostituire le lampade ad alogenuri metallici al quarzo su alimentatore esistente e superarne le performance.

Warnings and safety

- Utilizzare esclusivamente in apparecchi per illuminazione totalmente chiusi, anche durante i test (IEC61167, IEC62035, IEC60598)
- L'apparecchio per illuminazione deve essere in grado di contenere frammenti caldi in caso di rottura della lampada
- Per l'uso con alimentatore di controllo progettato per lampade al mercurio o al sodio ad alta pressione con accenditore esterno
- È estremamente improbabile che la rottura di una lampada possa avere conseguenze sulla salute dei consumatori. Nel caso in cui una lampada si rompa, ventilare la stanza per 30 minuti e rimuovere i frammenti, preferibilmente indossando dei guanti. Riporre i frammenti in una busta di plastica sigillata e smaltirli presso i luoghi opportuni per il riciclo. Non utilizzare un aspirapolvere.
- Il riavvio a caldo può richiedere fino a 15 minuti
- si consigliano pertanto accenditori T15.

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	E40 [E40]
Posizione di funzionamento	UNIVERSAL [Qualsiasi o universale (U)]
Vita al 50% di guasti (Nom)	20.000 ore
Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	840 [CCT of 4000K]
Designazione colore	Bianco freddo (CW)
Coordinata Y cromaticità (Nom)	386
Coordinata cromatica Y (Nom)	395

Temperatura del colore correlata	4000 K
Efficienza luminosa (specificata) (Min)	83 lm/W
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	93 lm/W
Indice di resa cromatica (CRI)	90
Funzionamento e parte elettrica	
Consumo energetico	356 W
Tensione (Nom)	118 V
Tensione (Nom)	118 V

MASTERColour CDM MW Eco

Meccanica e corpo

Finitura lampadina	Trasparente
Materiale della lampadina	Vetro duro
Forma lampadina	BD120 [BD 120 mm]

Approvazione e applicazione


Classe di efficienza energetica	F
Contenuto di mercurio (Hg) (Nom)	44,6 mg
Consumo energetico kWh/1000 h	392 kWh

Dati del prodotto

Nome prodotto ordine	MSTColour CDM-EP MW eco 360W/840 E40 CL
----------------------	---

Nome completo prodotto	MASTERColour MW eco MASTERColour CDM-EP MW eco 360W/840 E40
Full EOC	871869673481000
Codice d'ordine	73481000
Codice materiale (12NC)	928495409891
Codice locale	CDMEMW360P
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8718696734810
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	6
EAN/UPC - Case	8718696734827

Disegno tecnico



Product	D (max)	C (max)
MSTColour CDM-EP MW eco 360W/840 E40 CL	121 mm	290 mm

