



MASTERColour CDM MW Eco

MASTERColour MW eco MASTERColour CDM-EP MW eco 360W/840 E40

Ceramiczne lampy metalohalogenkowe z przezroczystymi lub opalizowanymi elipsoidalnymi bańkami, zastępują kwarcowe lampy metalohalogenkowe bez konieczności wymiany stateczników.

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Stosować w połączeniu ze statecznikami dla wysokoprężnych lamp rtęciowych lub sodowych z zewnętrznym zapłonikiem
- Jest bardzo mało prawdopodobne, by stłuczenie lampy mogło jakkolwiek zagrażać zdrowiu użytkownika. W przypadku stłuczenia lampy należy wietrzyć pomieszczenie przez mniej więcej 30 minut oraz usunąć odłamki (dobrze jest użyć do tego rękawiczek). Odłamki należy spakować do plastikowej torby i zanieść do punktu recyklingu. Nie stosować odkurzaczy workowych.
- Ponowny zapłon na gorąco może wystąpić do 15 minut

Dane produktu

Informacje ogólne	
Podstawa-nasadka	E40 [E40]
Pozycja robocza	UNIWERSALNE [Dowolne lub Uniwersalne (U)]
Trwałość do przygaśnięcia do 50% (Nom)	20 000 h
Dane techniczne oświetlenia	
Kod barwy	840 [CCT of 4000K]
Oznaczenie koloru	Chłodny biały (CW)
Współrzędna Chromatyczności X (Nom)	386
Współrzędna Chromatyczności Y (Nom)	395
Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	4000 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Min)	83 lm/W

Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	93 lm/W
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	90
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Zużycie energii	356 W
Napięcie (Nom)	118 V
Napięcie (Nom)	118 V
Mechanika i korpus	
Wykończenie żarówki	Przezroczyste
Materiał żarówki	Szkoło twarde
Kształt bańki	BD120 [BD 120 mm]

MASTERColour CDM MW Eco

Certyfikaty i zastosowania


Klasa Efektywności Energetycznej	F
Zawartość rtęci (Hg) (Nom)	44,6 mg
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	392 kWh

Dane techniczne produktu

Nazwa produktu na zamówieniu	MSTColour CDM-EP MW eco 360W/840 E40 CL
Pełna nazwa produktu	MASTERColour MW eco MASTERColour CDM-EP MW eco 360W/840 E40

Full EOC	871869673481000
Kod zamówienia	73481000
Materiał Nr (12NC)	928495409891
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC - Produkt/opakowanie	8718696734810
Numerator - Packs per outer box	6
EAN/UPC - Opakowanie	8718696734827

Rysunki techniczne



Product	D (max)	C (max)
MSTColour CDM-EP MW eco 360W/840 E40 CL	121 mm	290 mm

