



ML

MLL 160W 220V E27 24PK

Lámparas de luz combinada

Advertencias y seguridad


- Es muy poco probable que si se rompe una lámpara, esto tenga un efecto sobre tu salud. Si se rompe una lámpara, ventila la habitación durante 30 minutos y retirá las partes, preferiblemente con guantes. Colocalas en una bolsa de plástico sellada y llevála a las instalaciones para reciclado de desechos de tu zona. No uses aspiradora.

Datos del producto

Información general	
Tapa-base	E27 [E27]
Posición de funcionamiento	VBU/VBD30 [Vertical o base arriba/base abajo +/-30D]
Vida útil para fallas del 50 % (nominal)	13.000 hora(s)
Información técnica sobre la luz	
Coordenada de cromaticidad X (nominal)	399
Coordenada de cromaticidad Y (nominal)	380
Temperatura de color correlacionada	3600 K
Eficacia luminica (promedio) (nominal)	19 lm/W
Índice de producción de color (IRC)	63
Operación y aspectos eléctricos	
Consumo de energía	165,0 W
Voltaje (nominal)	225 V
Voltaje (nominal)	225 V
Controles y atenuación	
Regulable	No


Mecánica y carcasa	
Acabado de la luz	Vidrio revestido
Material del foco	Cristal suave
Forma del foco	E75 [E 75 mm]
Aprobación y aplicación	
Contenido de mercurio (Hg) (nominal)	12 mg
Consumo de energía kWh/1000 h	181 kWh
Información del producto	
Nombre del producto del pedido	MLL 160W 220V E27 24PK
Nombre del producto completo	MLL 160W 220V E27 24PK
Full EOC	872790030300100
Código del pedido	928601008912
N.º de material (12NC)	928601008912
Numerador SAP: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	8727900303001
Numerador: paquetes por caja externa	24
EAN/UPC - Caja	8727900303018

Plano de dimensiones




Product	D (max)	C (max)
MLL 160W 220V E27 24PK	76 mm	172 mm

Datos fotométricos




Spectral Power Distribution Colour - MLL 160W 220V E27 24PK

Vida útil



Life Expectancy Diagram - MLL 160W 220V E27 24PK



Lumen Maintenance Diagram - MLL 160W 220V E27 24PK

