



Eco passport

ML

ML 160W E27 220-230V SG 1CT/24



Năng lượng

- Công suất (Định mức) (Danh định) : 165.0 W
- Hiệu suất chiếu sáng (Định mức) (Danh định) : 19 lm/W
- Nhãn tiết kiệm năng lượng (EEL) : C
- Có thể điều chỉnh độ sáng : Không



Vật liệu

- Hàm lượng thủy ngân (Hg) (Danh định) : 12 mg



Tuổi thọ

- Tuổi thọ đến khi hỏng 20% (Danh định) : 7000 h
- Tuổi thọ đến khi hỏng 5% (Danh định) : 2000 h
- Tuổi thọ đến khi hỏng 50% (Danh định) : 13000 h