



# Switch Start Metal Halide Standard

## MH175/C/U/M 12PK

High performance, Long life and Superior light quality. A compact, energy efficient metal halide lamp that provides crisp, sparkling light with long life and high efficiency.

### Mises en garde et sécurité

• « AVERTISSEMENT : Ces lampes peuvent causer des brûlures graves et une inflammation oculaire par rayonnement ultraviolet de courtes longueurs d'onde en cas de perforation ou bris de l'enveloppe de la lampe. Ne pas l'employer là où des personnes seront présentes plus de quelques minutes à moins d'utiliser un écran protecteur ou d'autres mesures de sécurité adéquates. Certaines lampes qui s'éteignent automatiquement si l'enveloppe est brisée ou perforée sont disponibles sur le marché. » Cette lampe est conforme à la norme 21 CFR, sous-chapitre J. (É-U : 21CFR 1040.30, Canada : SOR/DORS/80-381)

### Données du produit

| Renseignements généraux                          |                                   |
|--|-----------------------------------|
| Culot-Base                                       | E26 [Single Contact Medium Screw] |
| Position de fonctionnement                       | UNIVERSEL [Tous ou universel (U)] |
| Durée de vie jusqu'à 50% des défaillances (nom.) | 10 000 h                          |

  

| Données techniques sur l'éclairage      |                    |
|---|--------------------|
| Code de couleur                         | 640 [CCT of 4000K] |
| Désignation de couleur                  | Blanc froid (BF)   |
| Coordonnée de chromaticité X (nominale) | 0,395              |
| Coordonnée de chromaticité Y (nominale) | 0,390              |
| Efficacité lumineuse (nominale) (min.)  | 72 lm/W            |
| Efficacité lumineuse (nominale)         | 80 lm/W            |
| Indice de rendu des couleurs (IRC)      | 65                 |

| Fonctionnement et électricité |       |
|-------------------------------|-------|
| Courant de la lampe (nom.)    | 1,5 A |
| Tension (nom.)                | 132 V |
| Tension (nom.)                | 132 V |

  

| Mécanique et boîtier  |              |
|-----------------------|--------------|
| Fini des ampoules     | Verre enduit |
| Matériau de l'ampoule | Verre dur    |
| Forme de l'ampoule    | BD17         |

  

| Approbation et utilisation     |            |
|--------------------------------|------------|
| Produit écoénergétique         | Sans objet |
| Contenu en mercure (Hg) (max.) | 24,0 mg    |

## Switch Start Metal Halide Standard

### Données de produit

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| Nom du produit de la commande       | MH175/C/U/M 12PK |
| Nom complet du produit              | MH175/C/U/M 12PK |
| Code de commande                    | 313593           |
| Numéro de matériau (12 N.C.)        | 928601122403     |
| Numérateur – Quantité par emballage | 1                |

|  |                |
|--|----------------|
| EAN/CUP – Produit/Boîtier                    | 046677313593   |
| Numérateur – Emballages par boîte extérieure | 12             |
| EAN/CUP – Boîte                              | 50046677313598 |

### Schéma dimensionnel

| Product          | D        | C (max)  |
|------------------|----------|----------|
| MH175/C/U/M 12PK | 2,125 in | 5,438 in |

