



Ceramalux ALTO

C250S50/ALTO 12PK

Remplacent la lumière jaune par une lumière vive blanche claire en un simple geste!
Idéales pour les applications industrielles, les entrepôts, les hauts de mât et les stationnements

Données du produit

Renseignements généraux	
Culot-Base	E39 [Single Contact Mogul Screw]
Position de fonctionnement	UNIVERSEL [Tous ou universel (U)]
Caractéristiques	ALTO® (ALTO)
Données techniques sur l'éclairage	
Coordonnée de chromaticité X (nominale)	523
Coordonnée de chromaticité Y (nominale)	412
Température de couleur proximale (nom.)	2100 K
Efficacité lumineuse (nominale) (min.)	102 lm/W
Efficacité lumineuse (nominale)	114 lm/W
Indice de rendu des couleurs (IRC)	26
Fonctionnement et électricité	
Consommation	251 W
Courant de la lampe (nom.)	3,0 A
Tension (nom.)	95 V
Tension (nom.)	95 V

Mécanique et boîtier	
Finis des ampoules	Transparent
Matériau de l'ampoule	Verre dur
Forme de l'ampoule	ED18
Approbation et utilisation	
Contenu en mercure (Hg) (max.)	23,5 mg
Données de produit	
Nom du produit de la commande	SON 250W E39 ED58 CL SLV/12
Nom complet du produit	C250S50/ALTO 12PK
Code de commande	368795
Numéro de matériau (12 N.C.)	928601139401
Numérateur – Quantité par emballage	1
EAN/CUP – Produit/Boîtier	046677368791
Numérateur – Emballages par boîte extérieure	12
EAN/CUP – Boîte	50046677368796

Ceramalux ALTO

Schéma dimensionnel

Product	D	C (max)
SON 250W E39 ED58 CL SLV/12	57,2 mm	248 mm

