



Ceramalux Non-ALTO

C100S54/M PH 12PK

Remplacent la lumière jaune par une lumière vive blanche claire en un simple geste!
Idéales pour les applications industrielles, les entrepôts, les hauts de mât et les stationnements.

Données du produit

Renseignements généraux	
Culot-Base	E26 [Single Contact Medium Screw]
Position de fonctionnement	UNIVERSEL [Tous ou universel (U)]

Données techniques sur l'éclairage	
Coordonnée de chromaticité X (nominale)	520
Coordonnée de chromaticité Y (nominale)	420
Température de couleur proximale (nom.)	2100 K
Efficacité lumineuse (nominale) (min.)	84 lm/W
Efficacité lumineuse (nominale)	92 lm/W
Indice de rendu des couleurs (IRC)	18

Fonctionnement et électricité	
Consommation	100,4 W
Courant de la lampe (nom.)	2,1 A
Tension (nom.)	55 V
Tension (nom.)	55 V

Mécanique et boîtier	
Finis des ampoules	Transparent

Matériau de l'ampoule	Verre dur
Forme de l'ampoule	BD17

Approbation et utilisation	
Contenu en mercure (Hg) (max.)	22 mg

Données de produit	
Nom du produit de la commande	C100S54/M PH 12PK
Nom complet du produit	C100S54/M PH 12PK
Code de commande	467274
Numéro de matériau (12 N.C.)	928601143590
Numérateur – Quantité par emballage	1
EAN/CUP – Produit/Boîtier	046677467272
Numérateur – Emballages par boîte extérieure	12
EAN/CUP – Boîte	50046677467277

Ceramalux Non-ALTO

Schéma dimensionnel

Product	D	C (max)
C100S54/M PH 12PK	55 mm	138 mm

