



# Ceramalux Instant Restrike

## C400S51/2 12PK

Remplacent la lumière jaune par une lumière vive blanche claire en un simple geste!  
Idéales pour les applications industrielles, les entrepôts, les hauts de mât et les stationnements.

### Données du produit

Renseignements généraux	
Culot-Base	E39 [Single Contact Mogul Screw]
Position de fonctionnement	UNIVERSEL [Tous ou universel (U)]
Données techniques sur l'éclairage	
Coordonnée de chromaticité X (nominale)	515
Coordonnée de chromaticité Y (nominale)	418
Température de couleur proximale (nom.)	2100 K
Efficacité lumineuse (nominale) (min.)	112,5 lm/W
Efficacité lumineuse (nominale)	125 lm/W
Indice de rendu des couleurs (IRC)	21
Fonctionnement et électricité	
Consommation	401,5 W
Courant de la lampe (nom.)	4,6 A
Tension (nom.)	100 V
Tension (nom.)	100 V
Mécanique et boîtier	
Finis des ampoules	Transparent

Matériau de l'ampoule	Verre dur
Forme de l'ampoule	ED18
Approbation et utilisation	
Contenu en mercure (Hg) (nom.)	47 mg
Données de produit	
Nom du produit de la commande	37688-9 400W C400S51/2 Dual Arc Hp Lamp
Nom complet du produit	C400S51/2 12PK
Code de commande	376889
Numéro de matériau (12 N.C.)	928601145401
Numérateur – Quantité par emballage	1
EAN/CUP – Produit/Boîtier	046677376888
Numérateur – Emballages par boîte extérieure	12
EAN/CUP – Boîte	50046677376883

# Ceramalux Instant Restrike

## Schéma dimensionnel

Product	D	C (max)
37688-9 400W C400S51/2 Dual Arc Hp Lamp	2,25 in	9,75 in

