



Pulse Start Metal Halide Protected

MP350/BU/PS 6PK

Les lampes protégées, classées « O », à halogénure métallisé et à allumage par impulsion de Philips représentent la meilleure solution de remplacement aux lampes à halogénure métallisé à allumage par interrupteur standard.

Mises en garde et sécurité

- « AVERTISSEMENT : Ces lampes peuvent causer des brûlures graves et une inflammation oculaire par rayonnement ultraviolet de courtes longueurs d'onde en cas de perforation ou bris de l'enveloppe de la lampe. Ne pas l'employer là où des personnes seront présentes plus de quelques minutes à moins d'utiliser un écran protecteur ou d'autres mesures de sécurité adéquats. Certaines lampes qui s'éteignent automatiquement si l'enveloppe est brisée ou perforée sont disponibles sur le marché. » Cette lampe est conforme à la norme 21 CFR, sous-chapitre J. (É-U : 21CFR 1040.30, Canada : SOR/DORS/80-381)

Données du produit


Renseignements généraux		Indice de rendu des couleurs (IRC)	
Culot-Base	EX39 [Exclusionary Mogul Screw]	64	
Position de fonctionnement	H15 [Suspension +/-15 D ou culot vers le haut (BU)]	Fonctionnement et électricité	
Durée de vie jusqu'à 50% des défaillances (nom.)	20 000 h	Courant de la lampe (nom.)	2,83 A
		Tension (nom.)	135 V
		Tension (nom.)	135 V
Données techniques sur l'éclairage		Mécanique et boîtier	
Code de couleur	640 [CCT of 4000K]	Finis des ampoules	Transparent
Désignation de couleur	Blanc froid (BF)	Matériau de l'ampoule	Verre dur
Coordonnée de chromaticité X (nominale)	390	Forme de l'ampoule	ED37
Coordonnée de chromaticité Y (nominale)	395	Approbation et utilisation	
Température de couleur proximale (nom.)	4000 K	Contenu en mercure (Hg) (max.)	43,5 mg
Efficacité lumineuse (nominale) (min.)	87,4 lm/W		
Efficacité lumineuse (nominale)	97 lm/W		

Pulse Start Metal Halide Protected

Données de produit	
Nom du produit de la commande	MP350/BU/PS 6PK
Nom complet du produit	MP350/BU/PS 6PK
Code de commande	391011
Numéro de matériau (12 N.C.)	928601159402
Numérateur – Quantité par emballage	1

EAN/CUP – Produit/Boîtier	046677391010
Numérateur – Emballages par boîte extérieure	6
EAN/CUP – Boîte	50046677391015

Schéma dimensionnel



Product	D	C (max)
MP350/BU/PS 6PK	4,625 in	11,5 in

