



Switch Start Metal Halide Protected

MP175/BU 12PK

An efficient, protected "O" rated lighting solution that is suitable for open-rated fixtures. Ideal for both indoor and outdoor applications.

Mises en garde et sécurité

• « AVERTISSEMENT : Ces lampes peuvent causer des brûlures graves et une inflammation oculaire par rayonnement ultraviolet de courtes longueurs d'onde en cas de perforation ou bris de l'enveloppe de la lampe. Ne pas l'employer là où des personnes seront présentes plus de quelques minutes à moins d'utiliser un écran protecteur ou d'autres mesures de sécurité adéquats. Certaines lampes qui s'éteignent automatiquement si l'enveloppe est brisée ou perforée sont disponibles sur le marché. » Cette lampe est conforme à la norme 21 CFR, sous-chapitre J. (É-U : 21CFR 1040.30, Canada : SOR/DORS/80-381)

Données du produit

Renseignements généraux	
Culot-Base	EX39 [Exclusionary Mogul Screw]
Position de fonctionnement	H15 [Suspension +/-15 D ou culot vers le haut (BU)]
Durée de vie jusqu'à 50% des défaillances (nom.)	10 000 h

Données techniques sur l'éclairage	
Code de couleur	640 [CCT of 4000K]
Désignation de couleur	Blanc froid (BF)
Coordonnée de chromaticité X (nominale)	385
Coordonnée de chromaticité Y (nominale)	390
Température de couleur proximale (nom.)	4000 K
Efficacité lumineuse (nominale) (min.)	77 lm/W
Efficacité lumineuse (nominale)	80 lm/W
Indice de rendu des couleurs (IRC)	65

--	--

Fonctionnement et électricité	
Courant de la lampe (nom.)	1,5 A
Tension (nom.)	132 V
Tension (nom.)	132 V

Mécanique et boîtier	
Fini des ampoules	Transparent
Matériau de l'ampoule	Verre dur
Forme de l'ampoule	ED28

Approbation et utilisation	
Produit écoénergétique	Sans objet
Contenu en mercure (Hg) (max.)	27 mg

Données de produit	
Nom du produit de la commande	MP175/BU 12PK

Switch Start Metal Halide Protected

Nom complet du produit	MP175/BU 12PK
Code de commande	281196
Numéro de matériau (12 N.C.)	928601161803
Numérateur – Quantité par emballage	1
EAN/CUP – Produit/Boîtier	046677281199

Numérateur – Emballages par boîte extérieure	12
EAN/CUP – Boîte	50046677281194

Schéma dimensionnel

Product	D	C (max)
MP175/BU 12PK	3,5 in	8,313 in

