



MASTERColour CDM-T Elite MW



MASTERColour CDM-TMW Elite 210W/930 1CT

Le système d'éclairage de puissance moyenne fournit une lumière blanche d'excellente qualité et de longue durée, pour l'intérieur comme pour l'extérieur

Mises en garde et sécurité

- À utiliser uniquement dans un luminaire entièrement clos, même lors des essais, excepté pour les versions protégées avec un embout PGZX18, conçues pour les luminaires ouverts (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Le luminaire doit pouvoir contenir des parties de lampe chaude en cas de casse
- À utiliser uniquement avec un appareillage de contrôle électronique
- L'appareillage de contrôle doit inclure une protection en fin de vie (IEC61167, IEC 62035)
- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

Données du produit


Informations générales		Coordonnée chromatique Y	
Culot	PGZ18	0.398	
Position de fonctionnement	UNIVERSEL [Libre ou universelle (U)]	Température de couleur corrélée (nom.) 3000 K	
Caractéristiques	na [Not Applicable]	Efficacité lumineuse (nominale) (min.) 105 lm/W	
Référence de mesure de flux	Sphere	Efficacité lumineuse (nominale) 114 lm/W	
Durée de vie à 50 % de mortalité (nom.)	30'000 h	Indice de rendu de couleur (IRC) 90	
Données techniques de l'éclairage		Longueur d'arc O (nom.) 12.1 mm	
Code couleur	930 [CCT of 3000K]	Fonctionnement et électricité	
Flux lumineux	24'000 lm	Consommation électrique 210.0 W	
Désignation de la couleur	Blanc chaud (WW)	Tension (nom.) 100 V	
Rouge saturé (R9)	50	Tension (nom.) 100 V	
Coordonnée chromatique X	0.434		

MASTERColour CDM-T Elite MW

Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Non
Mécanique et boîtier	
Finition ampoule	Transparent
Forme de la lampe	TMW28
Approbation et application	
Classe d'efficacité énergétique	F
Taux de mercure (Hg) (max.)	24 mg
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	210 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	473296




Données du produit	
Nom du produit de la commande	CDM-T Elite 210W/930 PGZ18.1CT/12
Nom de produit complet	MASTERColour CDM-TMW Elite 210W/930 1CT
Code EOC	871829113950800
Code de commande	13950800
Code 12NC	928601164731
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8718291139508
Conditionnement par carton	12
Codes EAN/UPC – Boîte	8718291139515

Schéma dimensionnel



Product	D (max)	D	D	C (max)	C
CDM-T Elite 210W/930 PGZ18.1CT/12	29 mm	1.1 in	28 mm	188 mm	186 mm

Données photométriques




Light Distribution Diagram - CDM-T Elite 210W/930 PGZ18.1CT/12


Spectral Power Distribution Colour - CDM-T Elite 210W/930 PGZ18.1CT/12

MASTERCoulour CDM-T Elite MW

Durée de vie



Life Expectancy Diagram - CDM-T Elite 210W/930 PGZ18.1CT/12



Lumen Maintenance Diagram - CDM-T Elite 210W/930 PGZ18.1CT/12

