



Energy Advantage CDM Lamps with Allstart Technology

CDM330/C/U/O/4K EA 130V 6/1

Les lampes Energy Advantage CDM de Philips dotées de la technologie AllStart représentent une solution d'éclairage CDM à haute efficacité, classé Protégé O qui permet une économie d'énergie sans compromettre la qualité de l'éclairage.

Mises en garde et sécurité

- « AVERTISSEMENT : Ces lampes peuvent causer des brûlures graves et une inflammation oculaire par rayonnement ultraviolet de courtes longueurs d'onde en cas de perforation ou bris de l'enveloppe de la lampe. Ne pas l'employer là où des personnes seront présentes plus de quelques minutes à moins d'utiliser un écran protecteur ou d'autres mesures de sécurité adéquats. Certaines lampes qui s'éteignent automatiquement si l'enveloppe est brisée ou perforée sont disponibles sur le marché. » Cette lampe est conforme à la norme 21 CFR, sous-chapitre J. (É-U : 21CFR 1040.30, Canada : SOR/DORS/80-381)

Données du produit


Renseignements généraux		Température de couleur proximale (nom.)		3950 K
Culot-Base	EX39 [Exclusionary Mogul Screw]	Efficacité lumineuse (nominale) (min.)	85 lm/W	
Position de fonctionnement	UNIVERSEL [Tous ou universel (U)]	Efficacité lumineuse (nominale)	94 lm/W	
Caractéristiques	Energy Advantage AllStart	Indice de rendu des couleurs (IRC)	86	
Durée de vie jusqu'à 50% des défaillances (nom.)	24 000 h	Fonctionnement et électricité		
Données techniques sur l'éclairage		Courant de la lampe (nom.)	3,02 A	
Code de couleur	940 [CCT of 4000K]	Tension (nom.)	130 V	
Désignation de couleur	4 000 kelvins	Tension (nom.)	130 V	
Rouge saturé (R9)	75	Mécanique et boîtier		
Coordonnée de chromaticité X (nominale)	0,386	Fini des ampoules	Verre enduit	
Coordonnée de chromaticité Y (nominale)	0,390			

Energy Advantage CDM Lamps with Allstart Technology

Forme de l'ampoule	ED37
Approbation et utilisation	
Contenu en mercure (Hg) (max.)	50 mg
Données de produit	
Nom du produit de la commande	330W ED37 CO Allstart 1SL
Nom complet du produit	CDM330/C/U/O/4K EA 130V 6/1

Code de commande	236935
Numéro de matériau (12 N.C.)	928601166803
Numérateur – Quantité par emballage	1
EAN/CUP - Produit/Boîtier	046677236939
Numérateur – Emballages par boîte extérieure	6
EAN/CUP – Boîte	50046677236934

Schéma dimensionnel



Product	D (max)	D	L (max)	L	C
330W ED37 CO Allstart 1SL	118 mm	4,625 in	184 mm	178 mm	11,5 in

