



# MASTERColour CDM-T Elite MW



## CDM ELITE TMW 315/930/U/O EU

Het middenvermogen verlichtingssysteem dat superieur, langduriger wit licht levert voor zowel binnen- als buitengebruik.

### Waarschuwingen en veiligheid

- Alleen te gebruiken in een volledig afgesloten armatuur, zelfs tijdens testen, met uitzondering van de beschermde uitvoeringen met PGZX18-lampvoet; deze zijn ontworpen voor open armaturen (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- De armatuur moet hete lamponderdelen bij elkaar kunnen houden als de lamp breekt
- Alleen te gebruiken met elektronische VSA's
- Regel-VSA moet voorzien zijn van eindelevensduurbescherming (IEC 61167, IEC 62035)
- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

### Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	PGZX18. [PGZX18.]
Gebruiksstand	UNIVERSEEL [Elke of universeel (U)]
Eigenschappen	Protected (P)
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	30.000 hr

Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	930 [CCT of 3000K]
Lichtstroom	36.200 lm
Kleuraanduiding	Warmwit (WW)
Verzadigd rood (R9)	50
Kleurkwaliteit, coördinaat X (nominaal)	0,434

Kleurkwaliteit, coördinaat Y (nominaal)	0,398
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	3000 K
Lichtrendement (nom.) (min.)	105 lm/W
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	115 lm/W
Kleurweergave-index (CRI)	90
Booglengte O (nom.)	16 mm

Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Energieverbruik	315,9 W
Spanning (nom.)	100 V
Spanning (nom.)	100 V

# MASTERColour CDM-T Elite MW

## Dimbaarheid en regelsystemen

Dimbaar	Nee
---------	-----

## Eigenschappen behuizing en afmetingen

Lampafwerking	Helder
Lampvorm	T12 [38 mm (T12)]


## Keurmerken en classificaties

Energie-efficiëntielabel	F
Kwikinhoud (Hg) (max.)	28 mg
Energieverbruik kWh/1.000 uur	316 kWh
EPREL-registratienummer	473300

## Productgegevens


Productnaam voor bestelling	CDM ELITE TMW 315/930/U/O EU
Volledige productnaam	CDM ELITE TMW 315/930/U/O EU
Full EOC	871829113956000
Bestelcode	13956000
Materiaalnr. (12NC)	928601167131
Lokale code	CDMTPELI315W930
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8727900862133
Numerator - Dozen per buitendoos	12
EAN/UPC - Case	8718291139577

## Maatschets



Product	D	D	C
CDM ELITE TMW 315/930/U/O EU	1,5 in	38 mm	193 mm

## Fotometrische gegevens





Light Distribution Diagram - CDM ELITE TMW 315/930/U/O EU

Spectral Power Distribution Colour - CDM ELITE TMW 315/930/U/O EU

# MASTERCcolour CDM-T Elite MW

## Levensduur



Life Expectancy Diagram - CDM ELITE TMW 315/930/U/O EU

Lumen Maintenance Diagram - CDM ELITE TMW 315/930/U/O EU

