



Switch Start Metal Halide Protected

MP1000/BU 6PK

An efficient, protected "O" rated lighting solution that is suitable for open-rated fixtures. Ideal for both indoor and outdoor applications.

Mises en garde et sécurité

- « AVERTISSEMENT : Ces lampes peuvent causer des brûlures graves et une inflammation oculaire par rayonnement ultraviolet de courtes longueurs d'onde en cas de perforation ou bris de l'enveloppe de la lampe. Ne pas l'employer là où des personnes seront présentes plus de quelques minutes à moins d'utiliser un écran protecteur ou d'autres mesures de sécurité adéquats. Certaines lampes qui s'éteignent automatiquement si l'enveloppe est brisée ou perforée sont disponibles sur le marché. » Cette lampe est conforme à la norme 21 CFR, sous-chapitre J. (É-U : 21CFR 1040.30, Canada : SOR/DORS/80-381)

Données du produit


Renseignements généraux		Fonctionnement et électricité	
Culot-Base	EX39 [Exclusionary Mogul Screw]	Courant de la lampe (nom.)	4,1 A
Position de fonctionnement	H15 [Suspension +/- 15 D ou culot vers le haut (BU)]	Tension (nom.)	263 V
Durée de vie jusqu'à 50% des défaillances (nom.)	12 000 h	Tension (nom.)	263 V
Données techniques sur l'éclairage		Mécanique et boîtier	
Code de couleur	635 [CCT of 3500K]	Fini des ampoules	Transparent
Désignation de couleur	Blanc (BLC)	Matériau de l'ampoule	Verre dur
Coordonnée de chromaticité X (nominale)	405	Forme de l'ampoule	BT56
Coordonnée de chromaticité Y (nominale)	390	Approbation et utilisation	
Température de couleur proximale (nom.)	3500 K	Contenu en mercure (Hg) (nom.)	150 mg
Efficacité lumineuse (nominale)	107 lm/W	Données de produit	
Indice de rendu des couleurs (IRC)	65	Nom du produit de la commande	MP1000/BU 6PK
		Nom complet du produit	MP1000/BU 6PK

Switch Start Metal Halide Protected

Code de commande	281188
Numéro de matériau (12 CN)	928601179601
Numérateur – Quantité par emballage	1
EAN/CUP – Produit/Boîtier	046677281182

Numérateur – Emballages par boîte extérieure	6
EAN/CUP – Boîte	50046677281187

Schéma dimensionnel



Product	D	C (max)
MP1000/BU 6PK	7 in	15,375 in

