



MASTER LEDspot LV

MASTER LED 6.5-50W 3000K 12V MR16 24D

Memberikan sinar aksan hangat seperti halogen, MASTER LEDspot LV adalah solusi retrofit yang ideal untuk aplikasi pencahayaan sorot dan umum di industri perhotelan. Lampu tersebut sangat cocok untuk area publik seperti resepsionis, lobi, koridor, tangga, dan toilet dengan lampu yang diaktifkan setiap saat. MASTER LEDspot yang dirancang secara kokoh menawarkan pilihan sudut sinar untuk penyebaran sinar yang terdefinisi secara jelas. Tidak ada UV atau IR pada sinar, sehingga sesuai untuk menerangi objek yang peka terhadap panas (makanan, bahan organik, lukisan, dll.). Driver pintar yang telah dipatenkan memungkinkan berbagai kompatibilitas dengan trafo halogen elektromagnetik dan elektronik yang ada. Versi yang dapat direduksi mendorong efisiensi lebih lanjut, sekaligus membantu menciptakan suasana yang diinginkan.

Warnings and Safety

- Kisaran suhu pengoperasian antara -20° C dan 45° C ambient
- Hanya untuk digunakan di lokasi kering atau lembap dan sebagian besar perlengkapan lampu terbuka dengan dudukan lampu yang menawarkan ruang memadai (10 mm ruang udara bebas)
- Tidak ditujukan untuk digunakan dengan perlengkapan lampu darurat atau lampu jalan keluar

Product data

Informasi Umum			
Tutup-Dasar	GU5.3 [GU5.3]	Flux Cahaya	390 lm
Nominal masa pakai	25.000 jam	Intensitas Cahaya (Nom)	2.030 cd
Siklus Sakelar	50.000	Penandaan Warna	Putih (WH)
Teknologi Pencahayaan	LED	Suhu Warna Terkorelasi (Nom)	3000 K
Sesuai EU RoHS	Ya	Daya Penerangan (terukur) (Nom)	60,00 lm/W
		Konsistensi Warna	<6
		Indeks renderasi warna (CRI)	80
		LLMF di Akhir Masa Pakai Nominal (Nom)	70 %
Teknis Lampu			
Kode Warna	830 [CCT of 3000K]		
Sudut Cahaya (Nom)	24 °		

MASTER LEDspot LV

Pengoperasian dan Kelistrikan

Frekuensi Garis	50 to 60 Hz
Frekuensi Input	50 hingga 60 Hz
Konsumsi Daya	6,5 W
Arus Lampu (Nom)	671 mA
Waktu Mulai (Nom)	0,5 s
Waktu pemanasan hingga 60% cahaya	cahaya penuh seketika s
Faktor Daya (Fraksi)	0.7
Tegangan (Nom)	12 V

Kontrol dan Peredupan

Dapat diredupkan	Tidak
------------------	-------

Mekanis dan Housing

Bentuk Bohlam	MR16 [2 inci/50mm]
---------------	--------------------


Penyetujuan dan Aplikasi

Sesuai Untuk Lampu Aksent	Ya
Penggunaan Energi kWh/1000 h	7 kWh

Data Produk


Nama produk pesanan	MASTER LED 6.5-50W 3000K 12V MR16 24D
Nama lengkap produk	MASTER LED 6.5-50W 3000K 12V MR16 24D
Kode produk lengkap	871829119146900
Kode urutan	929000218108
No. Material (12NC)	929000218108
Numerator - Jumlah Per Pak	1
EAN/UPC - Produk/Kantung	8718291191469
Numerator - Pak per kotak bagian luar	10
EAN/UPC - Kantung	8718291191476

Dimensional drawing



Product	D	C
MASTER LED 6.5-50W 3000K 12V MR16 24D	49,9 mm	47,8 mm

Photometric data



Light Distribution Diagram - MASTER LED 6.5-50W 3000K 12V MR16 24D

MASTER LEDspot LV

