



Lámparas MASTER LED

MASTER LED 7-50W 2700K MR16 36D Dim

La lámpara MASTER LED emite un haz de acentuación cálido como las luces halógenas y es la solución de renovación ideal para aplicaciones de iluminación focalizada y general en la industria de la hotelería. Resulta particularmente adecuada para las áreas públicas, como recepciones, vestíbulos, pasillos, huecos de escalera y baños, donde la luz se encuentra encendida en forma constante. MASTER LED brinda grandes ahorros de energía y minimiza el costo de mantenimiento sin comprometer el brillo, lo que permite a los propietarios de instalaciones de hotelería recuperar rápidamente la inversión. Estas lámparas LED son compatibles con la mayoría de las luminarias y están diseñadas como la alternativa para el reemplazo por renovación de las lámparas halógenas

Datos del producto

Información general		Operación y aspectos eléctricos	
Tapa-base	GU5.3 [GU5.3]	Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	60,00 lm/W
Vida útil nominal	40.000 hora(s)	Consistencia de color	< 6
Ciclo del interruptor	50.000	Índice de producción de color (IRC)	80
Vida útil promedio (horas)	40.000 hora(s)	LLMF al final de la vida útil nominal (nominal)	70 %
Lighting Technology	LED	Flujo luminoso en cono de 90° (promedio)	385 lm
Cumple con el reglamento RoHS de la UE	Sí	Operación y aspectos eléctricos	
Información técnica sobre la luz		Frecuencia de línea	50 to 60 Hz
Código de color	827 [CCT of 2700K]	Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Ángulo de haz (nominal)	36 °	Consumo de energía	7 W
Flujo luminoso	420 lm	Corriente de la lámpara (nominal)	715 mA
Intensidad lumínica (nominal)	1.200 cd	Tiempo de inicio (nominal)	0,5 s
Designación de color	Blanco cálido (WW)	Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz	Luz completa al instante s
Temperatura de color correlacionada	2700 K		


Lámparas MASTER LED

Voltaje (nominal)	12 V
Temperatura	
T° estuche máxima (nominal)	110 °C
Controles y atenuación	
Regulable	Si
Mecánica y carcasa	
Forma del foco	MR16 [2"/50 mm]
Aprobación y aplicación	
Apto para iluminación acentuada	Si
Consumo de energía kWh/1000 h	8 kWh

Información del producto


Nombre del producto del pedido	MASTER LED 7-50W 2700K MR16 36D Dim
Nombre del producto completo	MASTER LED 7-50W 2700K MR16 36D Dim
Full EOC	871829125978700
Código del pedido	929000237608
N.º de material (12NC)	929000237608
Numerador SAP: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	8718291259787
Numerador: paquetes por caja externa	10
EAN/UPC - Caja	8718291259794

Plano de dimensiones



Product	D	C
MASTER LED 7-50W 2700K MR16 36D Dim	54 mm	50 mm

Datos fotométricos



Light Distribution Diagram - MASTER LED 7-50W 2700K MR16 36D Dim



Spectral Power Distribution Colour - MASTER LED 7-50W 2700K MR16 36D Dim

Lámparas MASTER LED

