



MASTER LEDspot PAR

MAS LEDspot D 9.5-75W 827 PAR30S 25D

Con un diseño sólido y un haz de luz blanco cálido, esta nueva generación de lámparas PAR es ideal para iluminación general e iluminación focalizada en la industria de la hotelería. Están disponibles las versiones con y sin atenuación. Están especialmente diseñadas para espacios públicos, como vestíbulos, pasillos y huecos de escaleras, donde la luz está siempre encendida.

Datos del producto

| Información general | |
|--|----------------|
| Tapa-base | E27 [E27] |
| Vida útil nominal | 40.000 hora(s) |
| Ciclo del interruptor | 50.000 |
| Lighting Technology | LED |
| Cumple con el reglamento RoHS de la UE | Sí |

| Información técnica sobre la luz | |
|---|--------------------|
| Código de color | 827 [CCT of 2700K] |
| Ángulo de haz (nominal) | 25 ° |
| Flujo luminoso | 650 lm |
| Intensidad lumínica (nominal) | 3.500 cd |
| Designación de color | Blanco cálido (WW) |
| Temperatura de color correlacionada | 2700 K |
| Eficacia lumínica (promedio) (nominal) | 68,42 lm/W |
| Consistencia de color | < 6 |
| Índice de producción de color (IRC) | 80 |
| LLMF al final de la vida útil nominal (nominal) | 70 % |
| Flujo luminoso en cono de 90° (promedio) | 650 lm |

| Operación y aspectos eléctricos | |
|---------------------------------|-------------|
| Frecuencia de línea | 50 to 60 Hz |

| | |
|---|----------------------------|
| Frecuencia de entrada | 50 a 60 Hz |
| Consumo de energía | 9,5 W |
| Corriente de la lámpara (nominal) | 46 mA |
| Equivalente en potencia en vatios | 75 W |
| Tiempo de inicio (nominal) | 0,5 s |
| Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz | Luz completa al instante s |
| Factor de potencia (fracción) | 0,9 |
| Voltaje (nominal) | 220-240 V |

| Controles y atenuación | |
|------------------------|----|
| Regulable | Sí |

| Mecánica y carcasa | |
|--------------------|----------------------------------|
| Forma del foco | PAR30S [PAR 3.75 in/95 mm corto] |

| Aprobación y aplicación | |
|---------------------------------|--------|
| Apto para iluminación acentuada | Sí |
| Consumo de energía kWh/1000 h | 10 kWh |
| EyeComfort | Sí |


MASTER LEDspot PAR

Información del producto

| | |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| Nombre del producto del pedido | MAS LEDspot D 9.5-75W 827 PAR30S 25D |
| Nombre del producto completo | MAS LEDspot D 9.5-75W 827 PAR30S 25D |
| Full EOC | 871829171434700 |
| Código del pedido | 929000258802 |


| | |
|--------------------------------------|---------------|
| N.º de material (12NC) | 929000258802 |
| Numerador SAP: cantidad por paquete | 1 |
| EAN/UPC: producto/caja | 8718291714347 |
| Numerador: paquetes por caja externa | 10 |
| EAN/UPC - Caja | 8718291714354 |

Plano de dimensiones



| Product | D | C |
|--------------------------------------|-------|---------|
| MAS LEDspot D 9.5-75W 827 PAR30S 25D | 92 mm | 94,1 mm |

Datos fotométricos



Light Distribution Diagram - MAS LEDspot D 9.5-75W 827 PAR30S 25D

