



# Essential LED

## LEDspot GU10 4.5-50W 865 36D 110-130V

Essential LED es una lámpara dicróica LED económica que es adecuada para reemplazar las lámparas dicróicas halógenas. Brinda un efecto de iluminación natural así como ahorros en energía instantáneos. Es una solución ecológica. La familia Philips Essential LED está diseñada para aplicaciones de iluminación general y focalizada en los segmentos de hotelería, comercios y hogar.

### Datos del producto

Información general	
Tapa-base	GU10 [GU10]
Vida útil nominal	15.000 hora(s)
Ciclo del interruptor	50.000
Lighting Technology	LED
Cumple con el reglamento RoHS de la UE	Si
Información técnica sobre la luz	
Código de color	865 [CCT of 6500K]
Ángulo de haz (nominal)	36 °
Flujo luminoso	370 lm
Intensidad lumínica (nominal)	925 cd
Designación de color	luz natural fría
Temperatura de color correlacionada	6500 K
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	82,22 lm/W
Consistencia de color	< 6
Índice de producción de color (IRC)	80
LLMF al final de la vida útil nominal (nominal)	70 %
Operación y aspectos eléctricos	
Frecuencia de línea	50 to 60 Hz
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz

Consumo de energía	4,5 W
Corriente de la lámpara (nominal)	38 mA
Equivalente en potencia en vatios	50 W
Tiempo de inicio (nominal)	0,5 s
Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz	0,5 s
Factor de potencia (fracción)	0,9
Voltaje (nominal)	120 V
Temperatura	
T° estuche máxima (nominal)	86 °C
Controles y atenuación	
Regulable	No
Mecánica y carcasa	
Forma del foco	PAR16 [PAR 2 in/50 mm]
Aprobación y aplicación	
Apto para iluminación acentuada	Si
Consumo de energía kWh/1000 h	5 kWh


# Essential LED

## Información del producto

Nombre del producto del pedido	LEDspot GU10 4.5-50W 865 36D 110-130V
Nombre del producto completo	LEDspot GU10 4.5-50W 865 36D 110-130V
Full EOC	871829176880700
Código del pedido	929000279241



N.º de material (12NC)	929000279241
Numerador SAP: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	8718291768807
Numerador: paquetes por caja externa	6
EAN/UPC - Caja	8718291768814

## Plano de dimensiones



Product	D	C
LEDspot GU10 4.5-50W 865 36D 110-130V	50 mm	55 mm

## Datos fotométricos



Light Distribution Diagram - LEDspot GU10 4.5-50W 865 36D 110-130V

Spectral Power Distribution Colour - LEDspot GU10 4.5-50W 865 36D 110-130V

