



# Рефлекторные лампы CorePro LEDspot

## CorePro LEDspot CorePro LEDspotMV D 5.7-60W 827 R63 36D

Рефлекторные лампы CorePro LEDspot прекрасно подходят для точечного освещения и дают теплый, похожий на галогенный свет. Они совместимы с большинством существующих светильников с цоколем GU10 или E27 и предназначены для замены галогенных ламп и ламп накаливания. Рефлекторные лампы CorePro LEDspot существенно экономят электроэнергию и сокращают затраты на техобслуживание.

### Данные о продукции

Общая информация	
Цоколь	E27 [ E27]
Номинальный срок службы (ном.)	15000 h
Цикл переключения	50000X
Технический тип	5.7-60W

### Технические характеристики освещения

Код цвета	827 [ Цветовая температура 2700K]
Угол пучка света (ном.)	36 °
Светоотдача (ном.)	345 lm
Светоотдача (номинальная) (ном.)	345 lm
Сила света (ном.)	600 cd
Обозначение цвета	Warm White (WW)
Номинальный угол распределения света	36 °
Коррелированная цветовая температура (ном.)	2700 K
Эффективность освещения (ном.) (мин.)	60,53 lm/W
Постоянство цвета	<6

Коэффициент цветопередачи (ном.)	80
Стабильность светового потока лампы в конце номинального срока службы (ном.)	70 %
Luminous Flux in 90° Cone (Rated)	345 lm

### Эксплуатационные и электрические характеристики

Входная частота	50-60 Hz
Power (Rated) (Nom)	5.7 W
Ток лампы (ном.)	29 mA
Эквивалент мощности	60 W
Время включения (ном.)	0,5 s
Время прогрева до 60 % света (ном.)	1 s
Коэффициент мощности (ном.)	0.5
Напряжение (ном.)	220-240 V

# Рефлекторные лампы CorePro LEDspot

## Температура

Температура корпуса максимальная (ном.)	82 °C
---	-------

## Системы управления и регулировка яркости света

Возможность изменения яркости света	Yes
-------------------------------------	-----

## Соответствие требованиям и область применения

Метка энергоэффективности (EEL)	A+
Энергосберегающий продукт	Yes
Подходит для акцентного освещения	Yes
Энергопотребление кВт-час/1000 ч	6 kWh

## Данные об изделии

Полный код продукта	871869658958800
---------------------	-----------------

## Название продукта для заказа

CorePro LEDspot CorePro  
LEDspotMV D 5.7-60W 827 R63  
36D

## EAN/UPC — продукт

8718696589588

## Код заказа

929001114402

## Нумератор — количество на упаковку

1

## Нумератор— упаковок на внешний короб

6


## Материал № (12NC)

929001114402

## Вес нетто (шт.)

0,065 kg

## Чертеж размеров



R63 CL 230V 6W-50W 36D 2700K E27 Dim



## Product

CorePro LEDspot CorePro LEDspotMV D 5.7-60W 827 R63 36D

## D C

63 mm 102 mm

## Фотометрические данные



CorePro LEDspotMV D 5.7-60W R63

## Рефлекторные лампы CorePro LEDspot

### Фотометрические данные

