



MASTER LEDspot LV

MASTER LEDspotLV 3.5-20W 827 MR11 24D

MASTER LEDspot LV -lamppu antaa lämpimän valkoista, halogeenilampun kaltaista valoa. Tämä tekee siitä ihanteellisen jälkiasennusratkaisun kohde- ja yleisvalaistukseen mm. hotelleihin ja ravintoloihin. Lamppu sopii erityisen hyvin julkisiin tiloihin, kuten vastaanottoihin, auloihin, käytäviin, portaikkoihin tai wc-tiloihin, joissa valot ovat aina päällä. MASTER LEDspot LV -lampusta on saatavana eri valonjakoja, jotka antavat selkeästi määritellyn valokeilan. Koska lampun valo ei sisällä UV- tai infrapunasäteilyä, sopii se hyvin myös lämpöherkkien kohteiden valaisemiseen (ruoka, orgaaniset materiaalit, maalaukset jne.). Patentoitu, älykäs virtalähde mahdollistaa yhteensopivuuden nykyisten elektromagneettisten ja elektronisten halogeenimuuntajien kanssa. Himmennettävät versiot mahdollistavat lisäsäästöt ja auttavat luomaan halutun tunnelman.

Rajoitukset ja turvallisuus

- Käyttöympäristön lämpötila välillä -20...+45 °C
- Sopii käytettäväksi vain kuivissa tiloissa ja useimmissa valaisimissa, joissa on lampunpidin, joka tarjoaa riittävästi vapaata tilaa (vähintään 10 mm vapaata tilaa)
- Ei soveltu käytettäväksi hätä- tai poistumisvalaistukseen

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	GU4 [GU4]
Nimelliskäyttöikä	40 000 tuntia
Sytytys	50 000
Lighting Technology	LED
RoHS-direktiivin mukainen	Kyllä
Valaistuksen tekniset tiedot	
Värikoodi	827 [CCT of 2700K]
Keilakulma (nim.)	24 °

Valovirta	210 lm
Valovoima (nim.)	1 000 cd
Värimerkki	Lämmin valkoinen (WW)
Vastaava värlämpötila (nim.)	2700 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	60,00 lm/W
Väriyhtenäisyys	<6
Värintoistoindeksi (CRI)	80
LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	70 %
Valovirta 90°:n kartiossa (nimellinen)	200 lm

MASTER LEDspot LV

Käyttö- ja sähkö tiedot

Viivatiheys	50 to 60 Hz
Syöttötaajuus	50–60 Hz
Virrankulutus	3,5 W
Lampun virta (nim.)	640 mA
Vastaa teholtaan	20 W
Syttymisaika (nim.)	0,5 s
Lämpenemisaika valotehoon 60 %	Syttyy heti s
Tehokerroin (murtoluku)	0.5
Jännite (nim.)	12 V

Käyttölämpötila

T-Case, maksimi (nim.)	94 °C
------------------------	-------

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Ei
---------------	----

Mekaaniset tiedot ja runko

Hehkulampun muoto	MR11 [1,375 tuumaa / 35 mm]
-------------------	-----------------------------


Merkinnät ja luokitukset

Soveltuu korostusvalaistukseen	Kyllä
Energiankulutus kWh/1000 h	4 kWh

Tuotetiedot


Tilaustuotteen nimi	MAS LEDspotLV 3.5–20W 827 MR11 24D
Koko tuotenimi	MASTER LEDspotLV 3.5–20W 827 MR11 24D
Full EOC	871869641019600
Paikallisen koodin kuvaus	4720055
Tilauskoodi	41019600
Tuotekoodi (12NC)	929001123802
Paikallinen koodi	4720055
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC – tuote/kotelo	8718696410196
SAP-osoittaja – pakkauksia ulomassa	12
EAN/UPC – laatikko	8718696410202

Mittapiirros




Product	D	C
MAS LEDspotLV 3.5–20W 827 MR11 24D	35 mm	40 mm

Valonjakotiedot



Light Distribution Diagram - MAS LEDspotLV 3.5–20W 827 MR11 24D



Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDspotLV 3.5–20W 827 MR11 24D

MASTER LEDspot LV

