



MASTER LEDspot 12V

MAS LEDspotLV 3.5-20W 827 MR11 24D

Avec les MASTER LEDspot GU5.3 12V, il n'a jamais été aussi facile de concilier économies d'énergie et qualité de lumière ! Les lampes MASTER LEDspot GU5.3 12V sont compatibles avec 99% des transformateurs du marché et sont disponibles en deux faisceaux 15° et 24° pour répondre à de nombreuses applications. La MASTER LEDspot GU4 3W 12V est destinée à l'éclairage d'accentuation d'objets à faible distance (ex. vitrines de bijouteries).

Données du produit

Caractéristiques générales	
Culot	GU4 [GU4]
Durée de vie nominale (nom.)	40000 h
Cycle d'allumage	50000X
Type technique	3.5-20W
Photométries et Colorimétries	
Code couleur	827 [CCT de 2700 K]
Angle d'émission du faisceau (nom.)	24 °
Distribution de lumière	- [-]
Flux lumineux (nom.)	210 lm
Flux lumineux (nominal) (nom.)	210 lm
Intensité lumineuse (nom.)	1000 cd
Couleur	Blanc chaud (WW)
Angle du faisceau nominale	24 °
Température de couleur proximale (nom.)	2700 K
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	60.00 lm/W
Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<6
Indice de rendu des couleurs (nom.)	80
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %

Flux dans un cône de 90°	200 lm
Caractéristiques électriques	
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Puissance (valeur nominale)	3.5 W
Courant lampe (nom.)	640 mA
Puissance équivalente	20 W
Heure de démarrage (nom.)	0.5 s
Temps de chauffage à 60% du flux lumineux (nom.)	instant full light
Facteur de puissance (nom.)	0.5
Tension (nom.)	12 V
Températures	
Température maximum du boîtier (nom.)	94 °C
Gestion et gradation	
Intensité réglable	Non
Normes et recommandations	
Adapté à l'éclairage d'accentuation	oui
Classe énergétique	A+

MASTER LEDspot 12V


Consommation d'énergie kWh/1 000 h	4 kWh
Données logistiques	
Code de produit complet	871869641019600
Désignation Produit	MAS LEDspotLV 3.5-20W 827 MR11 24D
Code barre produit (EAN)	8718696410196

Code de commande	41019600
Unité d'emballage	1
Conditionnement par carton	12
Code industriel (12NC)	929001123802
Poids net (pièce)	0.024 kg

Mises en garde et sécurité

- Operating temperature range is between -20° C and 45° C ambient
- Only to apply in dry or damp locations and most of open fixtures with lamp-holders that offer sufficient space (10 mm free air space)
- Not intended for use with emergency light fixtures or exit lights



Schéma dimensionnel



LED 3.5-20W 827 MR11 24D

Product	D	C
MAS LEDspotLV 3.5-20W 827 MR11 24D	35 mm	40 mm

Données photométriques



MASTER LEDspot 12V

