



MASTER LEDspot LV

MASTER LEDspotLV 3.5-20W 827 MR11 24D

Med den varme halogenaktige lys er MASTER LEDspot LV en ideell erstatning for halogen i spot- og almenbelysning i servicesektoren. Den er spesielt godt egnet til fellesområder, for eksempel resepsjoner, lobbyer, korridorer, trappeoppganger og vaskerom, der lyset er på hele tiden. Den robuste MASTER LEDspot LV har en spredningsvinkel på 24 grader, og er uten UV og IR-stråling, noe som gjør denne løsningen godt egnet for belysning av varmesensitive objekter (mat, organiske materialer, malerier osv.). Den patenterte elektroniske driveren sørger for bred kompatibilitet med eksisterende elektromagnetiske og elektroniske halogentransformere. De dimmbare versjonene gir enda større besparelser, samtidig som man skaper den ønskede atmosfære.

Warnings and safety

- Driftstemperatur ligger mellom -20 °C og 45 °C
- Gjelder kun for tørre eller fuktige steder, og de fleste åpne armaturer med holdere som har ekstra plass (10 mm ledig luftrom)
- Ikke til bruk i nødlys eller exit lys (som markerer utgang)

Produktdata

Generell informasjon		Fargebetegnelse	
Sokkelbase	GU4 [GU4]	Korrelert fargetemperatur (nom)	Varmhvit (WW) 2700 K
Nominell levetid	40 000 time(r)	Lysutbytte (vurdert) (Nom)	60,00 lm/W
Brytersyklus	50 000	Fargesamsvar	<6
Lighting Technology	LED	Fargegjengivelsesindeks (CRI)	80
I samsvar med EU RoHS	Ja	Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %
Teknisk belysning		Lysytelse i lyskjegle på 90° (merkekapasitet)	200 lm
Fargekode	827 [CCT of 2700K]	Drift og elektronikk	
Spredningsvinkel (nom.)	24 grad(er)	Line Frequency	50 to 60 Hz
Lysytelse	210 lm	Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Lysintensitet (nom.)	1 000 cd		

MASTER LEDspot LV

Effektforbruk	3,5 W
lyskildestrøm (nom.)	640 mA
Effekten som tilsvarer	20 W
Starttid (nom.)	0,5 s
Tiden det tar før lyset er på 60 %	Full belysning med det samme s
Effektfaktor (brøk)	0.5
Spennning (nom.)	12 V

Temperatur

Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	94 °C
---	-------

Kontroller og dimming

Kan dimmes	Nei
------------	-----

Mekanikk og innfatning

Lyspæreform	MR11 [1,375 tommer / 35 mm]
-------------	-----------------------------

Godkjenning og bruksområde


Egnet til effektbelysning	Ja
---------------------------	----

Energiforbruk kWh/1000 t	4 kWh
--------------------------	-------

Produktdata


Produktnavn for bestilling	MAS LEDspotLV 3.5-20W 827 MR11 24D
Fullstendig produktnavn	MASTER LEDspotLV 3.5-20W 827 MR11 24D
Full EOC	871869641019600
Lokal kodebeskrivelse	3861599
Bestillingskode	41019600
Materialenr. (12NC)	929001123802
Lokal bestillingskode	3861599
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8718696410196
SAP-teller – pakker per utvendige	12
EAN/UPC – boks	8718696410202

Målskisse




Product	D	C
MAS LEDspotLV 3.5-20W 827 MR11 24D	35 mm	40 mm

Fotometriske data



Light Distribution Diagram - MAS LEDspotLV 3.5-20W 827 MR11 24D



Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDspotLV 3.5-20W 827 MR11 24D

MASTER LEDspot LV

