



MASTER LEDspot LV

MASTER LEDspotLV 3.5-20W 827 MR11 24D

Philips MASTER VALUE MR16 este seria de soluții cu halogen de joasă tensiune (12 V c.a.) înlocuitoare pentru MR16. Aceste lămpi folosesc soluția brevetată de Philips pentru a garanta cea mai largă compatibilitate cu o gamă variată de transformatoare electrice de halogen de 12 V și emit un fascicul luminos cu intensitatea echivalentă cu a lămpilor cu halogen Philips MR16 de 50 W. Factorul de formă al Philips MASTER Value LED MR16 garantează o formă exactă 100% pe partea posterioară a lămpii (forma exactă obținută cu lămpile cu halogen).

Warnings and safety

- Intervalul temperaturii ambientale de funcționare este între -20 °C și 45 °C
- Doar pentru aplicații în locații uscate sau ușor umede, și aplicabil majorității corpurilor de iluminat deschise cu zonă liberă de minim 10 mm în jurul becului
- Produsul nu este destinat utilizării cu corpurile de iluminat de urgență sau pentru semnalizarea ieșirilor

Catalog de date


Informații generale			
Baza elementului de fixare	GU4 [GU4]	Randament luminos (nominal) (nom.)	60,00 lm/W
Durată de viață nominală	40.000 ore	Consistență culori	<6
Ciclu de comutare	50.000	Indice de redare a culorilor (IRC)	80
Lighting Technology	LED	Factorul de menținere a fluxului luminos al lămpii la sfârșitul duratei de viață nominale (nom.)	70 %
În conformitate cu RoHS	Da	Flux luminos în con de 90° (nominal)	200 lm
Date tehnice lumină		Funcționare și sistem electric	
Cod culoare	827 [CCT of 2700K]	Frecvență linie	50 to 60 Hz
Unghi de distribuție luminoasă (nom.)	24 °	Frecvență de intrare	De la 50 până la 60 Hz
Flux luminos	210 lm	Consum de curent	3,5 W
Intensitate luminoasă (nom.)	1.000 cd	Curent lămpă (nom.)	640 mA
Denumirea culorii	Alb cald (WW)	Echivalent putere	20 W
Temperatură de culoare corelată (nom.)	2700 K		

MASTER LEDspot LV

Timp de pornire (nom.)	0,5 s
Timp de încălzire până la 60% lumină	lumină instantanee s
Factor de putere (fracție)	0.5
Tensiune (nom.)	12 V
Temperatură	
Maximum T-case (nom.)	94 °C
Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase	
Cu reglarea intensității luminoase	Nu
Sistem mecanic și carcasă	
Formă bec	MR11 [1,375 inch/35 mm]
Aprobare și aplicație	
Adecvat pentru iluminat de accent	Da


Consum de energie kWh/1000 h	4 kWh
Date despre produs	
Nume comandă produs	MAS LEDspotLV 3.5-20W 827 MR11 24D
Numele complet al produsului	MASTER LEDspotLV 3.5-20W 827 MR11 24D
Full EOC	871869641019600
Cod de comandă	41019600
Număr material (12NC)	929001123802
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8718696410196
Numărător SAP – Pachete per exterior	12
EAN/UPC – Cutie	8718696410202

Cote




Product	D	C
MAS LEDspotLV 3.5-20W 827 MR11 24D	35 mm	40 mm

Date fotometrice



Light Distribution Diagram - MAS LEDspotLV 3.5-20W 827 MR11 24D



Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDspotLV 3.5-20W 827 MR11 24D

MASTER LEDspot LV

