



# MASTER LEDspot LV

## MAS LEDspotLV 3.5-20W 827 MR11 24D

Philips MASTER VALUE MR16 är en lågspänningsserie (12 V AC) som ersätter MR16-halogenlampor. Lamporna har Philips patenterade lösning som garanterar bredast möjliga kompatibilitet med elektroniska 12 V halogentransformatorer av standardtyp. De har också intensitet i strålen som motsvarar Philips MR16-halogenlampor med 50 W. Formfaktorn för Philips MASTER Value LED MR16 säkerställer en hundraprocentig form på baksidan av lampen (exakt form med halogenlampor.)

### Produktdata

Allmän information	
Socket	GU4 [ GU4]
Nominell livslängd (nom)	40000 h
Driftcykel	50000X
Teknisk typ	3.5-20W
Ljusteknik	
Färgkod	827 [ CCT av 2 700 K]
Spridningsvinkel (nom)	24 °
Ljusfördelning	- [ -]
Ljusflöde (nom)	210 lm
Ljusflöde (märkvärde) (nom)	210 lm
Ljusstyrka (nom)	1000 cd
Färgbeteckning	Varmvit (WW)
Nom. spridningsvinkel	24 °
Korrelerad färgtemperatur (nom)	2700 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	60,00 lm/W
Färgbeständighet	<6
Färgåtergivningindex (nom)	80
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %

Luminous Flux in 90° Cone (Rated)	200 lm
Drift och elektricitet	
Ingångsfrekvens	50–60 Hz
Power (Rated) (Nom)	3.5 W
Lampström (nom)	640 mA
Motsvarande effekt	20 W
Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus (nom)	instant full light
Effektfaktor (nom)	0.5
Spänning (nom)	12 V
Temperatur	
T-Case max. (nom)	94 °C
Styrenheter och dimring	
Dimbara	Nej
Användning och godkännande	
Energieffektivitetsetikett (EEL)	A+
Lämplig för accentbelysning	Yes

# MASTER LEDspot LV


Energiförbrukning kWh/1 000 tim	4 kWh
<b>Produktdata</b>	
Fullständig produktkod	871869641019600
Beställningsprodukt	MAS LEDspotLV 3.5-20W 827 MR11 24D
EAN/UPC – Produkt	8718696410196
Beställningsnummer	41019600

Räknare – Antal per förpackning	1
Räknare - antal förpackningar per kartong	12
Materialnummer (12NC)	929001123802
Nettovikt (stycke)	0,024 kg

## Varning och Säkerhet

- Omgivningstemperaturen vid drift är mellan 20°C och 45°C
- Endast för användning i torra eller fuktiga miljöer och i de flesta öppna armaturer med lamphållare med tillräckligt stort luftutrymme (minst 10 mm)
- Ej avsedd för användning i nödbelysningsarmaturer eller utgångsljus



## Måttskiss



LED 3.5-20W 827 MR11 24D

Product	D	C
MAS LEDspotLV 3.5-20W 827 MR11 24D	35 mm	40 mm

## Fotometriska data



## MASTER LEDspot LV

