



CorePro LEDcapsule G9 Stiftsockellampen

CorePro LEDcapsuleMV 2.5-25W 827 G9

Die einseitig gesockelte, mit Netzspannung betriebene LED-Stiftsockellampe für Leuchten mit G9-Fassung verfügt über eine Rundum-Lichtabstrahlung und ist damit eine echte Alternative zu Halogenstiftsockellampen. Sie eignet sich insbesondere für die Allgemeinbeleuchtung in Geschäften, Hotels und Restaurants und kann sowohl in Tischleuchten als auch für die Schrankbeleuchtung verwendet werden. Sie erlaubt bei gleichbleibender Lichtqualität eine erhebliche Reduzierung von Energieverbrauch und Wartungskosten.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Sockel	G9 [G9]
Nennlebensdauer	15'000 Stunde(n)
Schaltzyklus	50'000
Beleuchtungstechnologie	LED
EU RoHS-konform	Ja
Lichttechnische Daten	
Farbcode	827 [CCT of 2700K]
Lichtstrom	204 lm
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2700 K
Nennlichtausbeute (nom.)	81.6 lm/W
Farbkonsistenz	<6
Farbwiedergabeindex (CRI)	80
Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %


Betrieb und Elektrik	
Netzfrequenz	50 Hz
Eingangsfrequenz	50 Hz
Energieverbrauch	2.5 W
Lampenstrom (Nom)	29 mA
Äquivalente Leistung	25 W
Startzeit (Nom)	0.5 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht	0.5 s
Leistungsfaktor (Bruchteil)	0.4
Spannung (Nom)	220-240 V
Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Nein
Mechanik und Gehäuse	
Kolbenform	Kapsel

CorePro LEDcapsule G9 Stiftsockellampen

Genehmigung und Anwendung	
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	3 kWh
Produktdaten	
Bestell-Produktname	CorePro LEDcapsuleMV 2.5-25W 827 G9
Gesamtbezeichnung des Produkts	CorePro LEDcapsuleMV 2.5-25W 827 G9
Gesamt-Produktcode	871869641920500


Bestellcode	41920500
Material-Nr. (12NC)	929001133402
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718696419205
Zähler – Pakete pro Außenkarton	12
EAN Umverpackung	8718696419212

Abmessungsskizzen




Product	D	C
CorePro LEDcapsuleMV 2.5-25W 827 G9	18 mm	53 mm

Photometrische Daten



Light Distribution Diagram - CorePro LEDcapsuleMV 2.5-25W 827 G9



Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDcapsuleMV 2.5-25W 827 G9

