



# MASTER LEDspot MV

## MAS LEDspotMV D 5.4-50W GU10 930 25D

Излучающая теплый белый свет, похожий на свет галогенных ламп, лампа MASTER LEDspot MV является идеальным решением для акцентного освещения (переходы, коридоры, площадки у лифтов, прилавки и шкафы) в сфере гостиничного бизнеса. Такие лампы прекрасно подойдут для общественных мест, где освещение работает круглосуточно, например, в холлах, коридорах, на лестницах. MASTER LEDspot MV обеспечивают значительную экономию электроэнергии и минимизируют стоимость обслуживания без снижения качества света и уровня освещенности, помогая владельцам и управляющим гостиниц окупить вложения в течение года. Эти светодиодные лампы совместимы с большинством существующих светильников с патроном GU10 и предназначены для прямой замены галогенных ламп и ламп накаливания. Диммируемые версии еще более эффективны, при этом они помогают создать желаемую приятную атмосферу. Для мест, где комфортная расслабляющая атмосфера - залог успеха (например, в барах и ресторанах), функция DimTone просто незаменима. Это функция, при которой лампа, переходя в режим работы на пониженной мощности, излучает еще более теплый свет, чем в обычном режиме.

### Данные о продукции

Общая информация		Светоотдача (номинальная) (ном.)	
Цоколь	GU10 [ GU10]	Сила света (ном.)	395 lm
Номинальный срок службы (ном.)	50000 h	Обозначение цвета	1350 cd
Цикл переключения	50000X	Номинальный угол распределения света	Warm White (WW)
Технический тип	5.4-50W	Коррелированная цветовая температура (ном.)	25 °
Технические характеристики освещения		Эффективность освещения (ном.) (мин.)	3000 K
Код цвета	930 [ Цветовая температура 3000K]	Постоянство цвета	66.67 lm/W
Угол пучка света (ном.)	25 °	Коэффициент цветопередачи (ном.)	<6
Распределение света	25D [ Medium beam]	Стабильность светового потока лампы в конце номинального срока службы (ном.)	90
Светоотдача (ном.)	395 lm	Luminous Flux in 90° Cone (Rated)	70 %
			360 lm

# MASTER LEDspot MV

## Эксплуатационные и электрические характеристики

Входная частота	50–60 Hz
Power (Rated) (Nom)	5.4 W
Ток лампы (ном.)	28 mA
Эквивалент мощности	50 W
Время включения (ном.)	0,5 s
Время прогрева до 60 % света (ном.)	instant full light
Кэффициент мощности (ном.)	0.85
Напряжение (ном.)	220–240 V

## Температура

Температура корпуса максимальная (ном.)	91 °C
---	-------

## Системы управления и регулировка яркости света

Возможность изменения яркости света	Yes
-------------------------------------	-----

## Соответствие требованиям и область применения

Метка энергоэффективности (EEL)	A+
---------------------------------	----

Подходит для акцентного освещения	Yes
Энергопотребление кВт-час/1000 ч	6 kWh


## Данные об изделии

Полный код продукта	871869645719100
Название продукта для заказа	MAS LEDspotMV D 5.4-50W GU10 930 25D
EAN/UPC — продукт	8718696457191
Код заказа	929001138802
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор— упаковок на внешний короб	10
Материал № (12NC)	929001138802
Вес нетто (шт.)	0,036 kg

## Предупреждение и условия безопасности

- Operating temperature range is between -20° C and 45° C ambient
- Only to apply in dry or damp locations and most of open fixtures with lamp-holders that offer sufficient space (10 mm free air space)
- Not intended for use with emergency light fixtures or exit lights

## Чертеж размеров



LED D 5.4-50W GU10 930 25D

Product	D	C
MAS LEDspotMV D 5.4-50W GU10 930 25D	50 mm	57 mm

# MASTER LEDspot MV

## Фотометрические данные

