



MASTER LEDspot MV

MAS LEDspotMV D 4-35W GU10 940 40D

Излучающая теплый белый свет, похожий на свет галогенных ламп, лампа MASTER LEDspot MV является идеальным решением для акцентного освещения (переходы, коридоры, площадки у лифтов, прилавки и шкафы) в сфере гостиничного бизнеса. Такие лампы прекрасно подойдут для общественных мест, где освещение работает круглосуточно, например, в холлах, коридорах, на лестницах. MASTER LEDspot MV обеспечивают значительную экономию электроэнергии и минимизируют стоимость обслуживания без снижения качества света и уровня освещенности, помогая владельцам и управляющим гостиниц окупить вложения в течение года. Эти светодиодные лампы совместимы с большинством существующих светильников с патроном GU10 и предназначены для прямой замены галогенных ламп и ламп накаливания. Диммируемые версии еще более эффективны, при этом они помогают создать желаемую приятную атмосферу. Для мест, где комфортная расслабляющая атмосфера – залог успеха (например, в барах и ресторанах), функция DimTone просто незаменима. Это функция, при которой лампа, переходя в режим работы на пониженной мощности, излучает еще более теплый свет, чем в обычном режиме.

Данные о продукции

Общая информация	
Цоколь	GU10 [GU10]
Номинальный срок службы (ном.)	50000 h
Цикл переключения	50000X
Технический тип	4-35W
Технические характеристики освещения	
Код цвета	940 [Цветовая температура 4000K]
Угол пучка света (ном.)	40 °
Распределение света	40D [Medium beam]
Светоотдача (ном.)	314 lm

Светоотдача (номинальная) (ном.)	314 lm
Сила света (ном.)	624 cd
Обозначение цвета	White (WH)
Номинальный угол распределения света	40 °
Коррелированная цветовая температура (ном.)	4000 K
Эффективность освещения (ном.) (мин.)	71,25 lm/W
Постоянство цвета	<6
Коэффициент цветопередачи (ном.)	90
Стабильность светового потока лампы в конце номинального срока службы (ном.)	70 %
Luminous Flux in 90° Cone (Rated)	295 lm

MASTER LEDspot MV

Эксплуатационные и электрические характеристики	
Входная частота	50–60 Hz
Power (Rated) (Nom)	4 W
Ток лампы (ном.)	21 mA
Время включения (ном.)	0,5 s
Время прогрева до 60 % света (ном.)	instant full light
Коэффициент мощности (ном.)	0.84
Напряжение (ном.)	220–240 V

Температура	
Температура корпуса максимальная (ном.)	90 °C

Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность изменения яркости света	Yes

Соответствие требованиям и область применения	
Метка энергоэффективности (EEL)	A+


Подходит для акцентного освещения	Yes
Энергопотребление кВт-час/1000 ч	4 kWh

Данные об изделии	
Полный код продукта	871869645739900
Название продукта для заказа	MAS LEDspotMV D 4-35W GU10 940 40D
EAN/UPC — продукт	8718696457399
Код заказа	929001139702
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор— упаковок на внешний короб	10
Материал № (12NC)	929001139702
Вес нетто (шт.)	0,036 kg

Предупреждение и условия безопасности

- Operating temperature range is between -20° C and 45° C ambient
- Only to apply in dry or damp locations and most of open fixtures with lamp-holders that offer sufficient space (10 mm free air space)
- Not intended for use with emergency light fixtures or exit lights

Чертеж размеров



LED D 4-35W GU10 940 40D

Product	D	C
MAS LEDspotMV D 4-35W GU10 940 40D	50 mm	57 mm

MASTER LEDspot MV

Фотометрические данные

