



MASTER LEDcandle

MASTER LEDcandle DT 4-25W E14 BA38 CL

Les lampes MASTER LEDcandle génèrent un effet lumineux étincelant, semblable à celui apporté par une lampe incandescente, qui en fait la solution idéale pour l'éclairage général et décoratif dans les secteurs de l'hôtellerie et résidentiels. Les MASTER LEDcandles à intensité variable DimTone permettent de créer les ambiances chaleureuses. Montées de façon entièrement visible dans des lustres, des appliques ou des luminaires modernes, ces lampes s'adaptent à tous les dispositifs existants dotés d'une douille E14 ou B22. Inspirées de recommandations émises par des fabricants de lustres et conçues pour accroître l'aspect esthétique des lustres et luminaires (qu'elles soient éteintes ou éclairées), ces lampes de forme effilée sont dotées d'une lentille au design particulier attirant le regard. Elles produisent une magnifique lumière chaude étincelante et permettent de réaliser d'importantes économies d'énergie et de réduire les frais d'entretien à leur minimum. Ces ampoules flamme de forme fine classique avec une lentille de conception unique attrayante complètent parfaitement les bougies LED modernes.

Données du produit

Caractéristiques générales		Caractéristiques électriques	
Culot	E14 [E14]	Efficacité lumineuse (valeur nominale)	65 lm/W
Marque lauréat du prix « Reddot design »	Lauréat Reddot Design Award 2016	Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<6
Durée de vie nominale (nom.)	25000 h	Indice de rendu des couleurs (nom.)	80
Cycle d'allumage	50000X	LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Type technique	4-25W		
Photométries et Colorimétries			
Code couleur	822-827 [blanc chaud réglable]	Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Flux lumineux (nom.)	250 lm	Puissance (valeur nominale)	4 W
Flux lumineux (nominal) (nom.)	250 lm	Courant lampe (nom.)	25 mA
Couleur	Blanc chaud (WW)	Puissance équivalente	25 W
Température de couleur proximale (nom.)	2200-2700 K	Heure de démarrage (nom.)	0.5 s

MASTER LEDcandle

Temps de chauffage à 60% du flux lumineux (nom.)	0.5 s
Facteur de puissance (nom.)	0.7
Tension (nom.)	220-240 V

Températures

Température maximum du boîtier (nom.)	85 °C
---------------------------------------	-------

Gestion et gradation

Intensité réglable	Oui
--------------------	-----

Matériaux et finitions

Finition de l'ampoule	Clair (CL)
-----------------------	------------

Normes et recommandations


Classe énergétique	A+
--------------------	----

Adapté à l'éclairage d'accentuation	Non
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	4 kWh

Données logistiques

Code de produit complet	871869645376600
Désignation Produit	MASTER LEDcandle DT 4-25W E14 BA38 CL
Code barre produit (EAN)	8718696453766
Code de commande	45376600
Unité d'emballage	1
Conditionnement par carton	10
Code industriel (12NC)	929001139902
Poids net (pièce)	0.063 kg



Schéma dimensionnel



CandleBA38 220-240V 3.5W-25W 2700K E14DT

Product	D	C
MASTER LEDcandle DT 4-25W E14 BA38 CL	38 mm	129 mm

Données photométriques



MASTER LEDcandle

