



# MASTER LED Kerzen- und Tropfenlampenform

## MAS LEDlustre DT 4-25W E14 P48 CL

Die MASTER LED DimTone Familie verändert die Lichtfarbe beim Dimmen wie Glüh- bzw. Halogenlampen: Je stärker Sie dimmen, umso wärmer wird das Licht. Somit lässt sich auch mit LED Lampen die gleiche, gemütliche Atmosphäre beim Dimmen kreieren wie mit herkömmlichen Glüh- bzw. Halogenlampen. Beim Dimmen verändert sich die Lichtfarbe von warmweißen 2.700 Kelvin stufenlos bis auf 2.200 Kelvin bei gleichbleibend hoher Farbwiedergabe von  $Ra \geq 80$ . Gleichzeitig lassen sich durch die MASTER LED DimTone Familie signifikante Energieeinsparungen sowie geringere Wartungskosten aufgrund der langen Nutzlebensdauer im Vergleich zu herkömmlichen Glüh- bzw. Halogenlampen erzielen. MASTER LED DimTone – die optimale Lösung für eine gemütliche Atmosphäre.

### Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften		Elektrische Kenndaten	
Sockel	E14 [ E14]	Nennlichtausbeute (Nom)	65 lm/W
Nennlebensdauer (Nom)	25000 h	Farbkonsistenz	<6
Schaltzyklus	50000X	Farbwiedergabeindex (Nom.)	80
Technischer Typ	4-25W	Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom)	70 %
Lichttechnische Daten		Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Farbcode	822 – 827 [ Abstimmbares Warmweiß]	Power (Rated) (Nom)	4 W
Lichtstrom (Nom)	250 lm	Lampenstrom (Nom)	25 mA
Nennlichtstrom (Nom)	250 lm	Startzeit (Nom)	0,5 s
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)	Aufwärmzeit bis 60 % Licht (Nom)	instant full light
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2200-2700 K		

# MASTER LED Kerzen- und Tropfenlampenform


Leistungsfaktor (Nom)	0.7
Spannung (Nom)	220-240 V
<b>Temperaturkenndaten</b>	
Gehäusetemperatur (max)	85 °C
<b>Dimmen</b>	
Dimmbar	Ja
<b>Mechanische Kenndaten</b>	
Kolbenausführung	Klar (CL)
<b>Zulassungen und Anwendungseigenschaften</b>	
Energieeffizienz-Label (EEL)	A+

Geeignet für Akzentbeleuchtung	nein
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	4 kWh
<b>Produktdaten</b>	
Gesamt-Produktcode	871869645378000
Bestell-Produktname	MAS LEDlustre DT 4-25W E14 P48 CL
EAN/UPC - Produkt	8718696453780
Bestellcode	45378000
Anzahl pro Verpackung	1
Anzahl pro Umverpackung	10
Material-Nr. (12NC)	929001140002
Nettogewicht (Einzelteil)	0,072 kg

## Hinweise

- Nicht für Gleichspannung geeignet
- Nicht für elektronische Schalter geeignet
- Max. 80% Luftfeuchtigkeit



## Abmessungsskizzen



LED DT 4-25W E14 P48 CL

Product	D	C
MAS LEDlustre DT 4-25W E14 P48 CL	48 mm	95 mm

## Photometrische Daten



## MASTER LED Kerzen-und Tropfenlampenform

