

MASTER LED Kerzenund Tropfenlampenform

MASTER LEDlustre DT 4-25W E27 P48 CL

Die MASTER LED DimTone Familie verändert die Lichtfarbe beim Dimmen wie Glühbzw. Halogenlampen: Je stärker Sie dimmen, umso wärmer wird das Licht. Somit lässt sich auch mit LED Lampen die gleiche, gemütliche Atmosphäre beim Dimmen kreieren wie mit herkömmlichen Glüh- bzw. Halogenlampen. Beim Dimmen verändert sich die Lichtfarbe von warmweißen 2.700 Kelvin stufenlos bis auf 2.200 Kelvin bei gleichbleibend hoher Farbwiedergabe von Ra ≥80. Gleichzeitig lassen sich durch die MASTER LED DimTone Familie signifikante Energieeinsparungen sowie geringere Wartungskosten aufgrund der langen Nutzlebensdauer im Vergleich zu herkömmlichen Glüh- bzw. Halogenlampen erzielen. MASTER LED DimTone, die optimale Lösung für eine gemütliche Atmosphäre.

Hinweise

- · Nicht für Gleichspannung geeignet
- · Nicht für elektronische Schalter geeignet
- · Max. 80% Luftfeuchtigkeit

Produkt Daten

Allgemeine Informationen		
Sockel	E27 [E27]	
Nennlebensdauer	25.000 Stunde(n)	
Schaltzyklus	50.000	
Beleuchtungstechnologie	LED	
EU RoHS-konform	Ja	
	Ja	_

Lichttechnische Daten		
Farbcode	822-827 [tunable warm white]	
Lichtstrom	250 lm	
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)	
Nennlichtausbeute (nom.)	65 lm/W	
Farbkonsistenz	<6	
Farbwiedergabeindex (CRI)	80	


Datasheet, 2023, Mai 15 Änderungen vorbehalten

MASTER LED Kerzen-und Tropfenlampenform

Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer	70 %
(Nom.)	
Betrieb und Elektrik	
Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Energieverbrauch	4 W
Lampenstrom (Nom)	25 mA
Äquivalente Leistung	25 W
Startzeit (Nom)	0,5 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht	Sofort volle Lichtleistung s
Leistungsfaktor (Bruchteil)	0.7
Spannung (Nom)	220-240 V
Temperatur	
Gehäusetemperatur (Nom)	85 °C
Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Ja
Mechanik und Gehäuse	
Kolbenausführung	Klar


Kolbenform	P48 [P 48 mm]	
Genehmigung und Anwendung		
Geeignet für Akzentbeleuchtung	Nein	
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	4 kWh	
EyeComfort	Ja	
Produktdaten		
Bestell-Produktname	MAS LEDlustre DT 4-25W E27 P48 CL	
Gesamtbezeichnung des Produkts	MASTER LEDlustre DT 4-25W E27 P48	
	CL	
Gesamt-Produktcode	871869645380300	
Bestellcode	45380300	
Material-Nr. (12NC)	929001140102	
Anzahl pro Verpackung	1	
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718696453803	
Zähler - Pakete pro Außenkarton	10	
EAN Umverpackung	8718696453810	

Abmessungsskizzen




Product	D	С
MAS LEDlustre DT 4-25W E27 P48 CL	48 mm	93 mm

Photometrische Daten



Light Distribution Diagram - MAS LEDlustre DT 4-25W E27 P48 CL



Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDlustre DT 4-25W E27 P48 CL

MASTER LED Kerzen-und Tropfenlampenform



© 2023 Signify Holding Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der