



MASTER LEDcandle

MASTER LEDcandle DT 6-40W E14 B38 CL

MASTER LEDcandle ger gnistrande ljuseffekter som påminner om de från klassiska glödlampor och passar utmärkt för allmän- och dekorationsbelysning inom hotell- och restaurangbranschen, samt i miljöer i hemmet. Den stilrena och eleganta designen gör att lamporna med fördel kan användas i ljuskronor, vägglampetter, moderna armaturer och andra armaturer med E14-, B15-, B22- eller E27-socket. Vi har hämtat inspiration från ljuskronetillverkarna och tagit fram en klassisk smäcker lampa med iögonfallande linsdesign, allt för att göra din ljuskrona eller armaturer ännu vackrare, oavsett om den är tänd eller släckt. MASTER LEDcandle ger varmt och levande ljus som bidrar till stora energibesparingar och som minimerar underhållskostnaderna.

Produktdata

| Allmän information | |
|--|--------------------------------------|
| Socket | E14 [E14] |
| Vinnare av Red Dot Design Award-märkning | Vinnare av Red Dot design award 2016 |
| Nominell livslängd (nom) | 25000 h |
| Driftcykel | 50000X |
| Teknisk typ | 6-40W |
| Ljusteknik | |
| Färgkod | 822-827 [inställbart varmvitt] |
| Ljusflöde (nom) | 470 lm |
| Ljusflöde (märkvärde) (nom) | 470 lm |
| Färgbeteckning | Varmvit (WW) |
| Korrelerad färgtemperatur (nom) | 2200-2700 K |
| Ljusutbyte (märkvärde) (nom) | 75 lm/W |
| Färgbeständighet | <6 |
| Färgåtergivningindex (nom) | 80 |

| LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom) | 70 % |
|---|-----------|
| Drift och elektricitet | |
| Ingångsfrekvens | 50-60 Hz |
| Power (Rated) (Nom) | 6 W |
| Lampström (nom) | 35 mA |
| Motsvarande effekt | 40 W |
| Tändningstid (nom) | 0,5 s |
| Uppvärmningstid till 60 % ljus (nom) | 0.5 s |
| Effektfaktor (nom) | 0.7 |
| Spänning (nom) | 220-240 V |
| Temperatur | |
| T-Case max. (nom) | 95 °C |

MASTER LEDcandle

Styrenheter och dimring

| | |
|---------|----|
| Dimbara | Ja |
|---------|----|

Mekanik och armaturhus

| | |
|----------------------|-----------|
| Lampans ytbehandling | Klar (CL) |
|----------------------|-----------|


Användning och godkännande

| | |
|----------------------------------|-------|
| Energieffektivitetsetikett (EEL) | A+ |
| Lämplig för accentbelysning | No |
| Energiförbrukning kWh/1 000 tim | 6 kWh |

Produktdata

| | |
|---|--------------------------------------|
| Fullständig produktkod | 871869645350600 |
| Beställningsproduktnamn | MASTER LEDcandle DT 6-40W E14 B38 CL |
| EAN/UPC – Produkt | 8718696453506 |
| Beställningsnummer | 45350600 |
| Räknare – Antal per förpackning | 1 |
| Räknare – antal förpackningar per kartong | 10 |
| Materialnummer (12NC) | 929001140402 |
| Nettovikt (stycke) | 0,063 kg |



Måttskiss



LED DT 6-40W E14 2200-2700K B38 CL

| Product | D | C |
|--------------------------------------|-------|--------|
| MASTER LEDcandle DT 6-40W E14 B38 CL | 38 mm | 113 mm |

Fotometriska data



MASTER LEDcandle

