



# Đèn nến và đèn chùm MASTER Plastic LED

## MAS LEDcandle DT 6-40W E14 B38 CL

Dòng sản phẩm bóng đèn nến và đèn chùm MASTER Plastic LEDbulb mang lại hiệu ứng ánh sáng có thể điều chỉnh độ sáng để tạo ra một bầu không khí ấm cúng, thân thiện, lý tưởng cho các ứng dụng chiếu sáng thông thường trong ngành khách sạn. Thiết kế độc đáo của dòng sản phẩm này tỏa ra ánh sáng ấm áp theo mọi hướng, khiến chúng trở thành một sự thay thế thực sự cho đèn sợi đốt. Chúng đặc biệt thích hợp cho các khu vực công cộng như sảnh, hành lang, gầm cầu thang, nơi đèn luôn bật. Tương thích với các phụ kiện hiện có với dui đèn E14 dành cho nến và dui đèn E27 dành cho đèn chùm, đèn nến và đèn chùm MASTER Plastic LED giúp tiết kiệm năng lượng lên đến 80% so với đèn sợi đốt truyền thống và cung cấp chất lượng ánh sáng tuyệt vời. Bằng cách cung cấp tuổi thọ 25.000 giờ, loại đèn này giúp giảm chi phí bảo trì. Chúng có thể được sử dụng cùng với hầu hết các bộ điều chỉnh độ sáng tiên tiến hàng đầu, mang lại hiệu quả cao hơn, đồng thời giúp tạo ra bầu không khí mong muốn.

### Dữ liệu sản phẩm

| Thông tin chung                   |                              |
|-----------------------------------|------------------------------|
| Đế dui đèn                        | E14 [E14]                    |
| Tuổi thọ danh định                | 25.000 h                     |
| Chu kỳ bật/tắt                    | 50.000                       |
| Công nghệ chiếu sáng              | LED                          |
| Tuân thủ tiêu chuẩn RoHS châu Âu  | Có                           |
| Thông tin kỹ thuật về đèn         |                              |
| Mã màu                            | 822-827 [tunable warm white] |
| Quang thông                       | 470 lm                       |
| Ký hiệu màu sắc                   | Trắng ấm (WW)                |
| Quang hiệu (định mức) (Danh định) | 75 lm/W                      |


| Độ đồng nhất màu sắc                             | <6           |
|--------------------------------------------------|--------------|
| Chỉ số hoàn màu (CRI)                            | 80           |
| LLMF khi kết thúc tuổi thọ danh định (Danh định) | 70 %         |
| Vận hành và điện                                 |              |
| Tần số dòng                                      | 50 to 60 Hz  |
| Tần số đầu vào                                   | 50 đến 60 Hz |
| Mức tiêu thụ điện                                | 6 W          |
| Dòng điện bóng đèn (Danh định)                   | 35 mA        |
| Công suất tương đương                            | 40 W         |
| Thời gian khởi động (Danh định)                  | 0,5 s        |
| Thời gian khởi động đạt đến 60% độ sáng          | 0.5 s        |

Đèn nến và đèn chùm MASTER Plastic LED

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| Hệ số công suất (Tỷ lệ)              | 0.7        |
| Điện áp (Danh định)                  | 220-240 V  |
| Nhiệt độ                             |            |
| Nhiệt độ vỏ tối đa (Danh định)       | 95 °C      |
| Điều khiển và điều chỉnh độ sáng     |            |
| Có thể điều chỉnh độ sáng            | Có         |
| Cơ khí và vỏ đèn                     |            |
| Lớp hoàn thiện bóng đèn              | Trong suốt |
| Hình dạng bóng đèn                   | B38        |
| Phê duyệt và ứng dụng                |            |
| Phù hợp với chiếu sáng tạo điểm nhấn | Không      |


|                                    |                                   |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| Mức tiêu thụ năng lượng kWh/1000 h | 6 kWh                             |
| EyeComfort                         | Có                                |
| Dữ liệu sản phẩm                   |                                   |
| Tên sản phẩm khác                  | MAS LEDcandle DT 6-40W E14 B38 CL |
| Tên sản phẩm đầy đủ                | MAS LEDcandle DT 6-40W E14 B38 CL |
| Mã sản phẩm đầy đủ                 | 871869645350600                   |
| Mã đơn hàng                        | 929001140402                      |
| Số vật liệu (12NC)                 | 929001140402                      |
| Phần tử - Số lượng trên một bộ     | 1                                 |
| EAN/UPC - Sản phẩm/Hộp             | 8718696453506                     |
| Phần tử - Số bộ trên một hộp ngoài | 10                                |
| EAN/UPC - Vỏ                       | 8718696453513                     |

Bản vẽ kích thước



| Product                           | D     | C      |
|-----------------------------------|-------|--------|
| MAS LEDcandle DT 6-40W E14 B38 CL | 38 mm | 113 mm |

Dữ liệu phân bố ánh sáng



Light Distribution Diagram - MAS LEDcandle DT 6-40W E14 B38 CL



Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDcandle DT 6-40W E14 B38 CL

## Đèn nấn và đèn chùm MASTER Plastic LED

