



Velas y gotas MASTER Plastic LED

MAS LEDcandle DT 6-40W E14 B38 CL_AP

La gama MASTER Plastic LEDcandle & luster ofrece un efecto de brillo regulable para crear un ambiente acogedor y cálido, por lo que es ideal para aplicaciones de iluminación general en el sector de la hostelería. Su diseño único irradia luz cálida en todas las direcciones, lo que la convierte en una verdadera alternativa a las lámparas incandescentes. Son especialmente adecuadas para zonas públicas como vestíbulos, pasillos y escaleras, donde la luz está siempre encendida. Compatible con las luminarias existentes con soporte E14 para velas y soportes E14 y E27 para gotas. La MASTER Plastic LEDcandle & luster ofrece un enorme ahorro de energía de hasta el 80 % en comparación con las lámparas incandescentes tradicionales y proporciona una excelente calidad de luz. Al ofrecer una vida útil de 25 000 horas, reduce los costos de mantenimiento. Pueden utilizarse junto con la mayoría de los reguladores de última generación, lo que permite una mayor eficiencia y ayuda a crear el ambiente deseado.

Datos del producto

Información general	
Tapa-base	E14 [E14]
Vida útil nominal	25.000 hora(s)
Ciclo del interruptor	50.000
Lighting Technology	LED
Cumple con el reglamento RoHS de la UE	Sí
Información técnica sobre la luz	
Código de color	822-827 [tunable warm white]
Flujo luminoso	470 lm
Designación de color	Blanco cálido (WW)
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	75 lm/W


Consistencia de color	< 6
Índice de producción de color (IRC)	80
LLMF al final de la vida útil nominal (nominal)	70 %
Operación y aspectos eléctricos	
Frecuencia de línea	50 to 60 Hz
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Consumo de energía	6 W
Corriente de la lámpara (nominal)	35 mA
Equivalente en potencia en vatios	40 W
Tiempo de inicio (nominal)	0,5 s

Velas y gotas MASTER Plastic LED

Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz	0.5 s
Factor de potencia (fracción)	0.7
Voltaje (nominal)	220-240 V
Temperatura	
T° estuche máxima (nominal)	95 °C
Controles y atenuación	
Regulable	Sí
Mecánica y carcasa	
Acabado de la luz	Transpar.
Forma del foco	B38
Aprobación y aplicación	
Apto para iluminación acentuada	No


Consumo de energía kWh/1000 h	6 kWh
Información del producto	
Nombre del producto del pedido	MAS LEDcandle DT 6-40W E14 B38 CL_AP
Nombre del producto completo	MAS LEDcandle DT 6-40W E14 B38 CL_AP
Full EOC	871869645352000
Código del pedido	929001140408
N.º de material (12NC)	929001140408
Numerador SAP: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	8718696453520
Numerador: paquetes por caja externa	10
EAN/UPC - Caja	8718696453537

Plano de dimensiones



Product	D	C
MAS LEDcandle DT 6-40W E14 B38 CL_AP	38 mm	113 mm

Datos fotométricos



Light Distribution Diagram - MAS LEDcandle DT 6-40W E14 B38 CL_AP



Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDcandle DT 6-40W E14 B38 CL_AP

Velas y gotas MASTER Plastic LED

