



# Velas y gotas MASTER Plastic LED

## MAS LEDcandle DT 6-40W E14 B38 CL\_AP

Las velas y bolas MASTER LED proporcionan efectos de luz brillante como las luces incandescentes y son ideales para iluminación general y decorativa en la industria de la hotelería, así como en ambientes del hogar. Si se montan sobre arañas, apliques para pared o luminarias modernas, las velas y gotas de vidrio transparente o esmerilado se pueden apreciar en su totalidad. Se ajustan a todas las luminarias existentes con conectores E14, B15, B22 o E27 y mejoran la aspecto estético de la araña o luminaria, tanto encendidas como apagadas, gracias al diseño de lente atractivo y único. Proyectan una luz cálida brillante y agradable que proporciona grandes ahorros de energía y minimiza el costo de mantenimiento.

### Datos del producto

| Información general                    |                |
|--|----------------|
| Tapa-base                              | E14            |
| Vida útil nominal                      | 25.000 hora(s) |
| Ciclo del interruptor                  | 50.000         |
| Lighting Technology                    | LED            |
| Cumple con el reglamento RoHS de la UE | Sí             |

| Información técnica sobre la luz                |                              |
|---|------------------------------|
| Código de color                                 | 822-827 [tunable warm white] |
| Flujo luminoso                                  | 470 lm                       |
| Designación de color                            | Blanco cálido (WW)           |
| Eficacia lumínica (promedio) (nominal)          | 75 lm/W                      |
| Consistencia de color                           | < 6                          |
| Índice de producción de color (IRC)             | 80                           |
| LLMF al final de la vida útil nominal (nominal) | 70 %                         |

| Operación y aspectos eléctricos                 |             |
|---|-------------|
| Frecuencia de línea                             | 50 to 60 Hz |
| Frecuencia de entrada                           | 50 a 60 Hz  |
| Consumo de energía                              | 6 W         |
| Corriente de la lámpara (nominal)               | 35 mA       |
| Equivalente en potencia en vatios               | 40 W        |
| Tiempo de inicio (nominal)                      | 0,5 s       |
| Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz | 0,5 s       |
| Factor de potencia (fracción)                   | 0,7         |
| Voltaje (nominal)                               | 220-240 V   |

| Temperatura                 |       |
|-----------------------------|-------|
| T° estuche máxima (nominal) | 95 °C |

# Velas y gotas MASTER Plastic LED

## Controles y atenuación

|           |    |
|-----------|----|
| Regulable | Si |
|-----------|----|

## Mecánica y carcasa

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Acabado de la luz | Transpar. |
| Forma del foco    | B38       |

## Aprobación y aplicación


|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| Apto para iluminación acentuada | No    |
| Consumo de energía kWh/1000 h   | 6 kWh |

## Información del producto

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Nombre del producto del pedido | MAS LEDcandle DT 6-40W E14 B38<br>CL_AP |
|--------------------------------|---|


|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| Nombre del producto completo         | MAS LEDcandle DT 6-40W E14 B38<br>CL_AP |
| Full EOC                             | 871869645352000                         |
| Código del pedido                    | 929001140408                            |
| N.º de material (12NC)               | 929001140408                            |
| Numerador SAP: cantidad por paquete  | 1                                       |
| EAN/UPC: producto/caja               | 8718696453520                           |
| Numerador: paquetes por caja externa | 10                                      |
| EAN/UPC - Caja                       | 8718696453537                           |

## Plano de dimensiones




| Product                              | D     | C      |
|--------------------------------------|-------|--------|
| MAS LEDcandle DT 6-40W E14 B38 CL_AP | 38 mm | 113 mm |

## Datos fotométricos



Light Distribution Diagram - MAS LEDcandle DT 6-40W E14 B38 CL\_AP



Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDcandle DT 6-40W E14 B38 CL\_AP

## Velas y gotas MASTER Plastic LED

