



# MASTER LEDcandle

## MAS LEDlustre DT 6-40W E14 P48 CL

Les lampes MASTER LEDcandle génèrent un effet lumineux étincelant, semblable à celui apporté par une lampe incandescente, qui en fait la solution idéale pour l'éclairage général et décoratif dans les secteurs de l'hôtellerie et résidentiels. Les MASTER LEDcandles à intensité variable DimTone permettent de créer les ambiances chaleureuses. Montées de façon entièrement visible dans des lustres, des appliques ou des luminaires modernes, ces lampes s'adaptent à tous les dispositifs existants dotés d'une douille E14 ou B22. Inspirées de recommandations émises par des fabricants de lustres et conçues pour accroître l'aspect esthétique des lustres et luminaires (qu'elles soient éteintes ou éclairées), ces lampes de forme effilée sont dotées d'une lentille au design particulier attirant le regard. Elles produisent une magnifique lumière chaude étincelante et permettent de réaliser d'importantes économies d'énergie et de réduire les frais d'entretien à leur minimum. Ces ampoules flamme de forme fine classique avec une lentille de conception unique attrayante complètent parfaitement les bougies LED modernes.

### Données du produit


Caractéristiques générales		Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	
Culot	E14 [ E14]	Indice de rendu des couleurs (nom.)	80
Durée de vie nominale (nom.)	25000 h	LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Cycle d'allumage	50000X	Caractéristiques électriques	
Type technique	6-40W	Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Photométries et Colorimétries		Puissance (valeur nominale)	6 W
Code couleur	822-827 [ blanc chaud réglable]	Courant lampe (nom.)	35 mA
Flux lumineux (nom.)	470 lm	Puissance équivalente	40 W
Flux lumineux (nominal) (nom.)	470 lm	Heure de démarrage (nom.)	0.5 s
Couleur	Blanc chaud (WW)	Temps de chauffage à 60% du flux lumineux (nom.)	instant full light
Température de couleur proximale (nom.)	2200-2700 K		
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	75 lm/W		

# MASTER LEDcandle

Facteur de puissance (nom.)	0.7
Tension (nom.)	220-240 V
<b>Températures</b>	
Température maximum du boîtier (nom.)	95 °C
<b>Gestion et gradation</b>	
Intensité réglable	Oui
<b>Matériaux et finitions</b>	
Finition de l'ampoule	Clair (CL)
<b>Normes et recommandations</b>	
Classe énergétique	A+

Adapté à l'éclairage d'accentuation	Non
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	6 kWh
<b>Données logistiques</b>	
Code de produit complet	871869645358200
Désignation Produit	MAS LEDlustre DT 6-40W E14 P48 CL
Code barre produit (EAN)	8718696453582
Code de commande	45358200
Unité d'emballage	1
Conditionnement par carton	10
Code industriel (12NC)	929001140602
Poids net (pièce)	0.072 kg



## Schéma dimensionnel



LED DT 6-40W E14 P48 CL

Product	D	C
MAS LEDlustre DT 6-40W E14 P48 CL	48 mm	95 mm

## Données photométriques



Couleur /827

## MASTER LEDcandle

