



# MASTER LED Kerzen- und Tropfenlampenform

## MAS LEDlustre DT 6-40W E27 P48 CL

Die MASTER LED DimTone Familie verändert die Lichtfarbe beim Dimmen wie Glüh- bzw. Halogenlampen: Je stärker Sie dimmen, umso wärmer wird das Licht. Somit lässt sich auch mit LED Lampen die gleiche, gemütliche Atmosphäre beim Dimmen kreieren wie mit herkömmlichen Glüh- bzw. Halogenlampen. Beim Dimmen verändert sich die Lichtfarbe von warmweißen 2.700 Kelvin stufenlos bis auf 2.200 Kelvin bei gleichbleibend hoher Farbwiedergabe von  $R_a \geq 80$ . Gleichzeitig lassen sich durch die MASTER LED DimTone Familie signifikante Energieeinsparungen sowie geringere Wartungskosten aufgrund der langen Nutzlebensdauer im Vergleich zu herkömmlichen Glüh- bzw. Halogenlampen erzielen. MASTER LED DimTone – die optimale Lösung für eine gemütliche Atmosphäre.

### Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften		Elektrische Kenndaten	
Sockel	E27 [ E27]	Nennlichtausbeute (Nom)	75 lm/W
Nennlebensdauer (Nom)	25000 h	Farbkonsistenz	<6
Schaltzyklus	50000X	Farbwiedergabeindex (Nom.)	80
Technischer Typ	6-40W	Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom)	70 %
Lichttechnische Daten		Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Farbcode	822 – 827 [ Abstimmbares Warmweiß]	Power (Rated) (Nom)	6 W
Lichtstrom (Nom)	470 lm	Lampenstrom (Nom)	35 mA
Nennlichtstrom (Nom)	470 lm	Äquivalente Leistung	40 W
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)	Startzeit (Nom)	0.5 s
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2200-2700 K		

# MASTER LED Kerzen-und Tropfenlampenform

Aufwärmzeit bis 60 % Licht (Nom)	instant full light
Leistungsfaktor (Nom)	0.7
Spannung (Nom)	220-240 V

## Temperaturkenndaten

Gehäusetemperatur (max)	95 °C
-------------------------	-------

## Dimmen

Dimmbar	Ja
---------	----

## Mechanische Kenndaten

Kolbenausführung	Klar (CL)
------------------	-----------

## Zulassungen und Anwendungseigenschaften

Energieeffizienz-Label (EEL)	A+
------------------------------	----

Geeignet für Akzentbeleuchtung	nein
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	6 kWh


## Produktdaten

Gesamt-Produktcode	871869645360500
Bestell-Produktname	MAS LEDlustre DT 6-40W E27 P48 CL
EAN/UPC - Produkt	8718696453605
Bestellcode	45360500
Anzahl pro Verpackung	1
Anzahl pro Umverpackung	10
Material-Nr. (12NC)	929001140702
Nettogewicht (Einzelteil)	0.072 kg

## Hinweise

- Nicht für Gleichspannung geeignet
- Nicht für elektronische Schalter geeignet
- Max. 80% Luftfeuchtigkeit



## Abmessungsskizzen



LED DT 6-40W E27 P48 CL

Product	D	C
MAS LEDlustre DT 6-40W E27 P48 CL	48 mm	93 mm

## Photometrische Daten



Lichtfarbe /827

## MASTER LED Kerzen-und Tropfenlampenform

