



# Velas y gotas MASTER Plastic LED

## MAS LEDlustre DT 6-40W E27 P48 CL

Las velas y bolas MASTER LED proporcionan efectos de luz brillante como las luces incandescentes y son ideales para iluminación general y decorativa en la industria de la hotelería, así como en ambientes del hogar. Si se montan sobre arañas, apliques para pared o luminarias modernas, las velas y gotas de vidrio transparente o esmerilado se pueden apreciar en su totalidad. Se ajustan a todas las luminarias existentes con conectores E14, B15, B22 o E27 y mejoran la aspecto estético de la araña o luminaria, tanto encendidas como apagadas, gracias al diseño de lente atractivo y único. Proyectan una luz cálida brillante y agradable que proporciona grandes ahorros de energía y minimiza el costo de mantenimiento.

### Datos del producto

Información general	
Tapa-base	E27 [E27]
Vida útil nominal	25.000 hora(s)
Ciclo del interruptor	50.000
Lighting Technology	LED
Cumple con el reglamento RoHS de la UE	Sí

Información técnica sobre la luz	
Código de color	822-827 [tunable warm white]
Flujo luminoso	470 lm
Designación de color	Blanco cálido (WW)
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	75 lm/W
Consistencia de color	< 6
Índice de producción de color (IRC)	80
LLMF al final de la vida útil nominal (nominal)	70 %

Operación y aspectos eléctricos	
Frecuencia de línea	50 to 60 Hz
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Consumo de energía	6 W
Corriente de la lámpara (nominal)	35 mA
Equivalente en potencia en vatios	40 W
Tiempo de inicio (nominal)	0,5 s
Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz	Luz completa al instante s
Factor de potencia (fracción)	0.7
Voltaje (nominal)	220-240 V

Temperatura	
T° estuche máxima (nominal)	95 °C

# Velas y gotas MASTER Plastic LED

## Controles y atenuación

Regulable	Sí
-----------	----

## Mecánica y carcasa

Acabado de la luz	Transpar.
Forma del foco	P48 [P 48 mm]


## Aprobación y aplicación

Apto para iluminación acentuada	No
Consumo de energía kWh/1000 h	6 kWh
EyeComfort	Sí

## Información del producto


Nombre del producto del pedido	MAS LEDlustre DT 6-40W E27 P48 CL
Nombre del producto completo	MAS LEDlustre DT 6-40W E27 P48 CL
Full EOC	871869645360500
Código del pedido	929001140702
N.º de material (12NC)	929001140702
Numerador SAP: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	8718696453605
Numerador: paquetes por caja externa	10
EAN/UPC - Caja	8718696453612

## Plano de dimensiones



Product	D	C
MAS LEDlustre DT 6-40W E27 P48 CL	48 mm	93 mm

## Datos fotométricos



Light Distribution Diagram - MAS LEDlustre DT 6-40W E27 P48 CL

Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDlustre DT 6-40W E27 P48 CL

## Velas y gotas MASTER Plastic LED

