



MASTER LEDcandle

MAS LEDlustre DT 6-40W E27 P48 CL

Com efeitos de luz cintilante semelhante à incandescente, as lâmpadas com o formato de vela MASTER LEDcandle são ideais para a iluminação geral e decorativa em ambientes de hotelaria e residenciais. As lâmpadas MASTER LEDcandles reguláveis permitem uma maior eficiência, ajudando, ao mesmo tempo, a criar o ambiente pretendido. Para montagem visível em candelabros, apliques de parede ou luminárias modernas, as lâmpadas de vidro transparente ou fosco adaptam-se a todos os equipamentos existentes com casquilho E14 e B15. Desenhadas segundo a experiência dos criadores de candelabros, com o objectivo de melhorar o aspecto estético do candelabro ou luminária, não apenas quando estão acesas, estas lâmpadas apresentam uma forma elegante, clássica com uma lente de design exclusivo e apelativo. Produzem uma bonita luz quente cintilante que permite uma elevada poupança de energia e reduz os custos de manutenção. As lâmpadas de vela em forma de chama apresentam uma forma elegante, clássica com uma lente de design exclusivo e apelativo que complementa na perfeição as velas LED modernas

Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	E27 [E27]
Vida útil nominal (Nom.)	25000 h
Ciclo de comutação	50000X
Tipo técnico	6-40W
Dados técnicos de luminosidade	
Código da cor	822-827 [branco quente regulável]
Fluxo luminoso (Nom.)	470 lm
Fluxo luminoso (nominal) (Nom.)	470 lm
Designação da cor	Warm White (WW)
Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	2200-2700 K


Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	75 lm/W
Consistência da cor	<6
Índice de restituição cromática (Nom.)	80
Llmf no final da vida útil nominal (Nom.)	70 %
Dados elétricos e de funcionamento	
Frequência de entrada	50 a 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	6 W
Corrente de lâmpada (Nom.)	35 mA
Tempo de arranque (Nom.)	0,5 s
Tempo de aquecimento até 60% de luz (Nom.)	instant full light
Fator de potência (Nom.)	0.7

MASTER LEDcandle

Tensão (Nom.)	220-240 V
Temperatura	
T-máxima na caixa (Nom)	95 °C
Controles e regulação	
Regulável	Sim
Dados mecânicos e de revestimento	
Acabamento da lâmpada	Clear (CL)
Aprovação e aplicação	
Etiqueta de Eficiência Energética (EEL)	A+
Adequado para a iluminação de acentuação	Não

Consumo de energia kWh/1000 h	6 kWh
Dados do produto	
Código do produto completo	871869645360500
Nome de produto da encomenda	MAS LEDlustre DT 6-40W E27 P48 CL
EAN/UPC – Produto	8718696453605
Código de encomenda	45360500
Numerador – Quantidade por embalagem	1
Numerador – Embalagens por caixa exterior	10
N.º material (12NC)	929001140702
Peso líquido (Peça)	0,072 kg



Desenho dimensional



LED DT 6-40W E27 P48 CL

Product	D	C
MAS LEDlustre DT 6-40W E27 P48 CL	48 mm	93 mm

Dados fotométricos



MASTER LEDcandle

