



CorePro LEDcandle

Corepro candle ND 5.5-40W E14 827 B35 CL

A CorePro LEDcandle fosca foi concebida para substituição direta de lâmpadas incandescentes. É compatível com equipamentos com casquilho E14 e é um produto atractivo para candelabros. As LEDlamps proporcionam enormes poupanças de energia e reduzem o custo de manutenção.

Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	E14 [E14]
Marca Vencedor do prémio de design Reddot	Vencedor do prémio de design Reddot 2016
Marca RoHS	ROHS
Vida útil nominal (Nom.)	15000 h
Ciclo de comutação	50000X
Tipo técnico	5.5-40W

Dados técnicos de luminosidade	
Código da cor	827 [CCT de 2700 K]
Fluxo luminoso (Nom.)	470 lm
Fluxo luminoso (nominal) (Nom.)	470 lm
Designação da cor	Warm White (WW)
Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	2700 K
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	85,45 lm/W
Consistência da cor	<6
Índice de restituição cromática (Nom.)	80
Llmf no final da vida útil nominal (Nom.)	70 %

Dados elétricos e de funcionamento	
Frequência de entrada	50 a 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	5.5 W

Corrente de lâmpada (Nom.)	50 mA
Potência equivalente	40 W
Tempo de arranque (Nom.)	0,5 s
Tempo de aquecimento até 60% de luz (Nom.)	0.5 s
Fator de potência (Nom.)	0.5
Tensão (Nom.)	220-240 V

Temperatura	
T-máxima na caixa (Nom)	85 °C

Controles e regulação	
Regulável	false

Dados mecânicos e de revestimento	
Acabamento da lâmpada	Clear (CL)

Aprovação e aplicação	
Etiqueta de Eficiência Energética (EEL)	A+
Consumo de energia kWh/1000 h	6 kWh


Dados do produto	
Código do produto completo	871869645479400

CorePro LEDcandle

Nome de produto da encomenda	Corepro candle ND 5.5-40W E14 827 B35 CL
EAN/UPC – Produto	8718696454794
Código de encomenda	45479400
Numerador – Quantidade por embalagem	1

Numerador – Embalagens por caixa exterior	10
N.º material (12NC)	929001142502
Peso líquido (Peça)	0,040 kg



Desenho dimensional




LED ND 5.5-40W E14 827 220-240V B35 CL

Product	D	C
Corepro candle ND 5.5-40W E14 827 B35 CL	35 mm	106 mm

Dados fotométricos



CorePro LEDcandle 40W E14 827 CL B35 ND




CorePro LEDcandle

Vida útil



LEDbulb 60W E14 827 FR B38



LEDbulb 60W E14 827 FR B38

