



Lampes CorePro LEDspot GU5,3

CorePro LEDspotLV 5.5-35W 827 MR16 36D

Les spots LED CorePro conviennent idéalement à l'éclairage par spots et produisent une lumière chaude qui n'est pas sans rappeler l'halogène. Ils sont compatibles avec la plupart des équipements actuels pourvus de douilles MR16 ou GU5.3, et sont conçus pour remplacer les spots halogènes ou incandescents. Ils permettent de réaliser d'impressionnantes économies d'énergie et de réduire les coûts de maintenance.

Données du produit

Informations générales		Flux lumineux dans un cône à 90 ° (nominal)	
Culot	GU5.3 [GU5.3]		390 lm
Durée de vie nominale	15 000 h	Fonctionnement et électricité	
Cycle d'allumage	50 000	Consommation électrique	5,5 W
Lighting Technology	LED	Courant lampe (nom.)	640 mA
Conforme à la directive RoHS UE	Oui	Puissance équivalente	35 W
		Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Données techniques de l'éclairage		Temps de chauffe à 60 %	lumière maximale instantanée s
Code couleur	827 [CCT of 2700K]	Facteur de puissance (fraction)	0.7
Angle d'émission du faisceau (nom.)	36 degré(s)	Tension (nom.)	12 V
Flux lumineux	415 lm	Température	
Intensité lumineuse (nom.)	1 000 cd	Température maximale du boîtier (nom.)	65 °C
Couleur	Blanc chaud (WW)	Commandes et gradation	
Température de couleur corrélée (nom.)	2700 K	Variation de l'intensité lumineuse	Non
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	71,00 lm/W		
Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<6		
Indice de rendu de couleur (IRC)	80		
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %		

Lampes CorePro LEDspot GU5,3

Mécanique et boîtier

Forme de l'ampoule MR16 [2 pouces/50 mm]

Approbation et application

Adapté à l'éclairage d'appoint Oui

Consommation d'énergie kWh/1 000 h 6 kWh

Données du produit

Nom du produit de la commande CorePro LEDspotLV 5.5-35W 827
MR16 36D

Nom de produit complet CorePro LEDspotLV 5.5-35W 827
MR16 36D

Full EOC 871869647568300

Code de commande 929001146232

Code 12NC 929001146232


Numérateur - Quantité par kit 1

Code EAN - Produit/Boîte 8718696475683

Conditionnement par carton 10


EAN/UPC - Boîte 8718696475690

Schéma dimensionnel




Product	D	C
CorePro LEDspotLV 5.5-35W 827 MR16 36D	50 mm	49 mm

Données photométriques



Light Distribution Diagram - CorePro LEDspotLV 5.5-35W 827 MR16 36D



Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDspotLV 5.5-35W 827 MR16 36D

Lampes CorePro LEDspot GU5,3

