



Lampes MASTER Value LEDspot GU4 et GU5,3 DIM

MASTER LED 5.5-50W 3000K MR16 24D

Philips MASTER VALUE MR16 est la série d'halogènes basse tension (12 V CA) de remplacement MR16. Elle utilise non seulement la solution brevetée de Philips pour garantir la plus grande compatibilité possible avec les transformateurs électriques pour halogène 12 V, mais elle apporte aussi une intensité de faisceau équivalente aux lampes halogènes 50 W de Philips. Le facteur de forme des spots Master Value LED MR16 garantit une forme à 100 % sur l'arrière de la lampe (forme exacte avec des lampes halogènes).

Données du produit


Informations générales		Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	
Culot	GU5.3	Indice de rendu de couleur (IRC)	80
Durée de vie nominale	25 000 h	LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Cycle d'allumage	50 000	Fonctionnement et électricité	
Lighting Technology	LED	Fréquence linéaire	- Hz
Conforme à la directive RoHS UE	Oui	Fréquence d'entrée	- Hz
Données techniques de l'éclairage		Consommation électrique	5,5 W
Code couleur	830 [CCT of 3000K]	Courant lampe (nom.)	640 mA
Angle d'émission du faisceau (nom.)	24 degré(s)	Puissance équivalente	50 W
Flux lumineux	425 lm	Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Intensité lumineuse (nom.)	1 800 cd	Temps de chauffe à 60 %	0.5 s
Couleur	Blanc (WH)	Facteur de puissance (fraction)	0.7
Température de couleur corrélée (nom.)	3000 K		
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	77,00 lm/W		

Lampes MASTER Value LEDspot GU4 et GU5,3 DIM

Tension (nom.)	12 V
Température	
Température maximale du boîtier (nom.)	95 °C
Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Non
Mécanique et boîtier	
Forme de l'ampoule	MR16
Approbation et application	
Produit à faible consommation	Oui
Adapté à l'éclairage d'appoint	Oui
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	- kWh



Données du produit	
Nom du produit de la commande	MASTER LED 5.5-50W 3000K MR16 24D
Nom de produit complet	MASTER LED 5.5-50W 3000K MR16 24D
Full EOC	871869647607900
Code de commande	929001146708
Code 12NC	929001146708
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN - Produit/Boîte	8718696476079
Conditionnement par carton	10
EAN/UPC - Boîte	8718696476086

Schéma dimensionnel



Product	D	C
MASTER LED 5.5-50W 3000K MR16 24D	50,2 mm	49 mm

Données photométriques



General uniform lighting - MASTER LED 5.5-50W 3000K MR16 24D

Light Distribution Diagram - MASTER LED 5.5-50W 3000K MR16 24D

Lampes MASTER Value LEDspot GU4 et GU5,3 DIM

