



MASTER LEDspot LV

MASTER LED 4-35W 3000K MR16 36D

Memberikan sinar aksan hangat seperti halogen, MASTER LEDspot LV adalah solusi retrofit yang ideal untuk aplikasi pencahayaan sorot dan umum di industri perhotelan. Lampu tersebut sangat cocok untuk area publik seperti resepsionis, lobi, koridor, tangga, dan toilet dengan lampu yang diaktifkan setiap saat. MASTER LEDspot yang dirancang secara kokoh menawarkan pilihan sudut sinar untuk penyebaran sinar yang terdefinisi secara jelas. Tidak ada UV atau IR pada sinar, sehingga sesuai untuk menerangi objek yang peka terhadap panas (makanan, bahan organik, lukisan, dll.). Driver pintar yang telah dipatenkan memungkinkan berbagai kompatibilitas dengan trafo halogen elektromagnetik dan elektronik yang ada. Versi yang dapat diredupkan mendorong efisiensi lebih lanjut, sekaligus membantu menciptakan suasana yang diinginkan.

Warnings and Safety

- Kisaran suhu pengoperasian antara -20° C dan 45° C ambien
- Hanya untuk digunakan di lokasi kering atau lembap dan sebagian besar perlengkapan lampu terbuka dengan dudukan lampu yang menawarkan ruang memadai (10 mm ruang udara bebas)
- Tidak ditujukan untuk digunakan dengan perlengkapan lampu darurat atau lampu jalan keluar


Product data

Informasi Umum			
Tutup-Dasar	GU5.3 [GU5.3]	Flux Cahaya	240 lm
Nominal masa pakai	25.000 jam	Intensitas Cahaya (Nom)	600 cd
Siklus Sakelar	50.000	Penandaan Warna	Putih (WH)
Teknologi Pencahayaan	LED	Suhu Warna Terkorelasi (Nom)	3000 K
Sesuai EU RoHS	Ya	Daya Penerangan (terukur) (Nom)	65,00 lm/W
Teknis Lampu		Konsistensi Warna	<6
Kode Warna	830 [CCT of 3000K]	Indeks renderasi warna (CRI)	80
Sudut Cahaya (Nom)	36 °	LLMF di Akhir Masa Pakai Nominal (Nom)	70 %
		Fluks Cahaya dalam Kerucut 90° (Terukur)	225 lm


MASTER LEDspot LV

Pengoperasian dan Kelistrikan	
Frekuensi Garis	- Hz
Frekuensi Input	- Hz
Konsumsi Daya	4 W
Arus Lampu (Nom)	520 mA
Watt yang Setara	35 W
Waktu Mulai (Nom)	0,5 s
Waktu pemanasan hingga 60% cahaya	cahaya penuh seketika s
Faktor Daya (Fraksi)	0.7
Tegangan (Nom)	12 V
Suhu	
T-Case Maksimum (Nom)	65 °C
Kontrol dan Peredupan	
Dapat diredupkan	Tidak
Mekanis dan Housing	
Bentuk Bohlam	MR16 [2 inci/50mm]

Dimensional drawing



Photometric data



Spectral Power Distribution Colour - MASTER LED 4-35W 3000K MR16 36D

Penyetujuan dan Aplikasi	
Sesuai Untuk Lampu Aksen	Ya
Penggunaan Energi kWh/1000 h	4 kWh
Data Produk	
Nama produk pesanan	MASTER LED 4-35W 3000K MR16 36D
Nama lengkap produk	MASTER LED 4-35W 3000K MR16 36D
Kode produk lengkap	871869647623900
Kode urutan	929001147608
No. Material (12NC)	929001147608
Numerator - Jumlah Per Pak	1
EAN/UPC - Produk/Kantung	8718696476239
Numerator - Pak per kotak bagian luar	10
EAN/UPC - Kantung	8718696476246

Product	D	C
MASTER LED 4-35W 3000K MR16 36D	50 mm	49 mm

MASTER LEDspot LV

