



MASTER LEDspot LV

MAS LEDspotLV D 8.0-50W 830 MR16 24D

MASTER LEDspot LV ger intens accentljus och är därför en utmärkt ersättning för spotlightbelysning. MASTER LEDspot LV har utformats för att ersätta halogenlampor eller äldre spottar. Den återger naturligare färger och möjliggör mysig och behaglig belysning för bostäder och hotell- och restauranger, och framhäver skyltningsvaror i butiker. Det nya, mindre höljet passar de flesta armaturer på en marknad med MR16 GU 5.3-sockel. Förutom att den har Philips patenterade lösning som garanterar största möjliga kompatibilitet med vanliga elektroniska transformatorer för 12 V-halogenlampor har den även en ljusstråle med hög intensitet som är jämförbar med MR16-halogenpottar. Med dimringsfunktionen kan du skapa önskad atmosfär och den fungerar med en mängd olika dimmerenheter. Dess höga SDCM säkerställer en utmärkt färgbeständighet som bibehålls under hela produktlivslängden. MASTER LEDspot LV ger enorma energibesparingar och minimerar underhållskostnaderna utan att kompromissa med ljusstyrka eller livslängd, vilket gör att fastighets- och företagsägare snabbt får avkastning på sin investering.

Produktdata

Allmän information			
Sockel	GU5.3 [GU5.3]	Korrelerad färgtemperatur (nom)	3000 K
Nominell livslängd	40 000 h	Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	78 lm/W
Driftcykel	50 000	Färgbeständighet	<6
Lighting Technology	LED	Färgåtergivningsindex	80
EU RoHS-kompatibel	Ja	LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %
		Ljusflöde i 90° Cone (märkvärde)	621 lm
Ljusteknik		Drift och elektricitet	
Färgkod	830 [CCT of 3000K]	Line Frequency	50 to 60 Hz
Spridningsvinkel (nom)	24 °	Ingångsfrekvens	50-60 Hz
Ljusflöde	660 lm	Effektförbrukning	8 W
Ljusstyrka (nom)	3 250 cd	Lampström (nom)	900 mA
Färgbeteckning	Vit (WH)	Motsvarande effekt	50 W

MASTER LEDspot LV

Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus	tänds direkt s
Effektfaktor (fraktion)	0.7
Spänning (nom)	12 V

Temperatur

T-Case max. (nom)	105 °C
-------------------	--------

Styrenheter och dimring

Dimbar	Ja
--------	----

Mekanik och armaturhus

Lampform	MR16 [2 tum/50 mm]
----------	--------------------

Användning och godkännande


Lämplig för accentbelysning	Ja
-----------------------------	----

Energiförbrukning kWh/1 000 tim	9 kWh
EyeComfort	Ja

Produktdata



Beställningsproduktnamn	MAS LEDspotLV D 8.0-50W 830 MR16 24D
Fullständigt produktnamn	MAS LEDspotLV D 8.0-50W 830 MR16 24D
Full EOC	871869649001300
Beställningsnummer	49001300
Materialnummer (12NC)	929001149902
Lokal kod	8290897
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8718696490013
Räknare - antal förpackningar per kartong	10
EAN/UPC - Hölje	8718696490020

Måttskiss



Product	D	C
MAS LEDspotLV D 8.0-50W 830 MR16 24D	51 mm	55 mm

Fotometriska data



Light Distribution Diagram - MAS LEDspotLV D 8.0-50W 830 MR16 24D

Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDspotLV D 8.0-50W 830 MR16 24D

MASTER LEDspot LV

