



MASTER LEDspot LV

MAS LEDspotLV D 8.0-50W 830 MR16 36D

Intensiiviseen korostusvalaistukseen soveltuva MASTER LEDspot LV on oikea valinta jälkiasennettavaksi spottivalaistukseen. MASTER LEDspot LV on suunniteltu halogeeni- tai hehkulamppuspottivalaistuksen korvaajaksi. Se takaa luonnollisemman värintoiston, joka luo kodikkaan ja miellyttävän ilmapiirin asuinrakennuksiin ja hotelleihin sekä korostaa kaupoissa myytävien tuotteiden kauneutta. Uusi pienempi runko sopii täydellisesti useimpiin MR16 GU 5.3 -kannalla varustettuihin valaisimiin. Siinä käytetään Philipsin patentoitua ratkaisua parhaan mahdollisen yhteensopivuuden varmistamiseksi tavallisten elektronisten 12 voltin halogeenilamppuuntajien kanssa. Sen valokeilan voimakkuus vastaa MR16-halogeenilamppuja. Himmennystoiminto saa aikaan halutun ilmapiirin, ja valaisimet toimivat monien erilaisten himmentimien kanssa. Sen korkea SDCM varmistaa suuremman väriyhtenäisyyden, joka kestää tuotteen käyttöajan. MASTER LEDspot LV -valaisimet säästävät erittäin paljon energiaa ja pienentävät ylläpitokustannuksia tinkimättä valon laadusta ja käyttöiästä, joten asuinrakennusten ja yritysten omistajat voivat saada sijoitukselleen tuottoa lyhyessä ajassa.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	GU5.3 [GU5.3]
Nimelliskäyttöikä	40 000 tuntia
Sytytys	50 000
Lighting Technology	LED
RoHS-direktiivin mukainen	Kyllä
Valaistuksen tekniset tiedot	
Värikoodi	830 [CCT of 3000K]
Keilakulma (nim.)	36 °
Valovirta	660 lm

Valovoima (nim.)	1 700 cd
Värimerkki	Valkoinen (WH)
Vastaava värlämpötila (nim.)	3000 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	78 lm/W
Väriyhtenäisyys	<6
Värintoistoindeksi (CRI)	80
LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	70 %
Valovirta 90°:n kartiossa (nimellinen)	621 lm
Käyttö- ja sähkö tiedot	
Viivatiheys	50 to 60 Hz

MASTER LEDspot LV

Syöttötaajuus	50–60 Hz
Virrankulutus	8 W
Lampun virta (nim.)	900 mA
Vastaa teholtaan	50 W
Syttymisaika (nim.)	0,5 s
Lämpenemisaika valotehoon 60 %	Syttyy heti s
Tehokerroin (murtoluku)	0.7
Jännite (nim.)	12 V

Käyttölämpötila

T-Case, maksimi (nim.)	105 °C
------------------------	--------

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Kyllä
---------------	-------

Mekaaniset tiedot ja runko

Hehkulampun muoto	MR16 [2 tuumaa / 50 mm]
-------------------	-------------------------


Merkinnät ja luokitukset

Soveltuu korostusvalaistukseen	Kyllä
Energiankulutus kWh/1000 h	9 kWh
EyeComfort	Kyllä

Tuotetiedot


Tilaustuotteen nimi	MAS LEDspotLV D 8.0-50W 830 MR16 36D
Koko tuotenimi	MAS LEDspotLV D 8.0-50W 830 MR16 36D
Full EOC	871869651538900
Tilauskoodi	51538900
Tuotekoodi (12NC)	929001150202
Paikallinen koodi	4720271
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC – tuote/kotelo	8718696515389
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	10
EAN/UPC – laatikko	8718696515396

Mittapiirros



Product	D	C
MAS LEDspotLV D 8.0-50W 830 MR16 36D	51 mm	55 mm

Valonjakotiedot



Light Distribution Diagram – MAS LEDspotLV D 8.0-50W 830 MR16 36D



Spectral Power Distribution Colour – MAS LEDspotLV D 8.0-50W 830 MR16 36D

MASTER LEDspot LV

